



Den nya generationen energibesparande LED PLC 4P-lysrörsbelysning

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P integrerar en LED-ljuskälla i den konventionella lysrördesignen. Produkten är perfekt vid uppgradering av lampor i allmänbelysning: den uppfyller grundläggande belysningskrav, sparar avsevärt med energi och är miljövänlig.

Fördelar

- Lägre energiförbrukning ger minskade driftskostnader
- Lägre underhållskostnad eftersom livslängden är 2–3 gånger längre än hos konventionella ljuskällor
- Snabb och enkel lösning för att uppgradera en befintlig armatur till LED
- En fullständigt säker produkt och installationsprocess

Funktioner


- Mycket energieffektiv
- Enkel installation
- Konventionell formfaktor som passar i befintliga armaturer
- Inget kvicksilver

Användning

- Hotell och restaurang, butik, kontor, industri och hem

CorePro LED PLC 4P

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Allmän information	
Driftcykel	200 000
Nominell livslängd	30 000 h
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	120 °
Färgåtergivningningsindex	82
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	PL-C
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C

Order Code	Full Product Name	Socket
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24q-1 ROT
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24q-1 ROT
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2 ROT
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2 ROT
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24q-3 ROT
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24q-3 ROT

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	600 lm
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	660 lm
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	770 lm
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	830	990 lm
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1 100 lm

Drift och elektricitet

CorePro LED PLC 4P


Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C


Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	6 kWh
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	6 kWh
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	10 kWh
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	10 kWh



Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C



CorePro LED PLC 4P

