



Essential Smartbright Wide Batten tiene un diseño delgado y ofrece flexibilidad al cliente para elegir entre tres temperaturas de color y dos opciones de vatios, según su necesidad específica.

Essential Smartbright Wide Batten BN005C

Philips Essential smartbright wide batten ofrece un valor excepcional. Es perfecto para sus instalaciones de iluminación diarias. Disponible en 2 tamaños estándar, tiene opción de 3 CCT para adaptarse a diferentes requerimientos.

Beneficios

- Vida útil de 20 000 horas (L70B50 a 25 °C), garantía de 2 años
- Eficacia de 100 lm/W
- Certificado CCC/CB/CE

Essential Smartbright Wide Batten BN005C

Características

- Vida útil de 20 000 horas (L70B50 a 25 °C), garantía de 2 años
- 2 niveles de potencia y 3 temperaturas de color para cubrir distintas necesidades
- 100 lm/W
- IRC 80

Aplicaciones

- Aeropuertos
- Depósitos
- Hotelería



Versions



BN005 L1200 STD

BN005 L1600 STD

Plano de dimensiones



Essential Smartbright Wide Batten BN005C

Información general	
Controlador incluido	Sí
Equipo	EB
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	115 °
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Cantidad de fuentes de luz	1
Tipo óptico	Simétrico
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Controles y atenuación	
Regulable	-
Nivel de regulación máximo	No aplica
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Ópalo
Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de impacto mec.	IK02
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	No
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401899584	BN005C LED40/CW L1200 PSU GM	≥80	100 lm/W	4.000 lm
911401828287	BN005C LED11/CW L500 PSU LA	≥70	95 lm/W	1.100 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía
911401899584	BN005C LED40/CW L1200 PSU GM	220 a 240 V	40 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía
911401828287	BN005C LED11/CW L500 PSU LA	120/240 V	11,5 W

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Essential Smartbright Wide Batten BN005C

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401899584	BN005C LED40/CW L1200 PSU GM	(0.31, 0.33) SDCM≤6

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401828287	BN005C LED11/CW L500 PSU LA	(0.31, 0.34) SDCM≤7

