



Effektiv, stor værdi og funktionsklar

Ledinaire Industriarmatur

Ledinaire industriarmatur serien giver maksimal ydelse og holdbarhed til stor værdi for pengene. Som en lagervare er Ledinaire Waterproof en LED-armaturløsning til alle dine daglige behov. Den kan anvendes på en lang række forskellige steder f.eks. lager og produktions områder.

Fordele

- Robust og vandtæt armatur
- Testet Philips kvalitet
- Forbedret nem installation

Funktioner

- Flere længder og lysniveauer tilgængelige (op til 8400lm, 1,8m)
- Loftmonterede beslag og ophængskroge medfølger som tilbehør
- Nødintegrerede versioner tilgængelige
- Metalklemmer der er nemme at installere, mulighed for længere skydere og forskruninger til ledningsgennemføring

Anvendelsesområder

- Lagerhaller
- Parkeringshuse
- Produktion

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185







PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285




Målskitse



Oplysninger om produktet




Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof WT065C All-
in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-
in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Nej
Lysteknisk	
Alt-i-en-type	All-in, Multi Lumen
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Symmetrisk
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38) SDCM≤5
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	137 lm/W	4.100 lm
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	126 lm/W	2.900 lm
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	126 lm/W	2.900 lm
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	137 lm/W	4.100 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W

