



Efficace, économique, performant

Ledinaire Etanche All-in WT065C

La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers

Avantages

- Luminaire robuste et étanche
- Fiabilité Philips garantie
- Installation facilitée

Fonctions

- Plusieurs longueurs et flux lumineux disponibles (jusqu'à 6800 lm, 150 cm)
- Clips de montage et crochets de suspension inclus
- Clips métalliques faciles à installer, glissières et presse-étoupes plus longs pour les installations à câblage traversant
- 1 code pour plusieurs applications

Application

- Entrepôts
- Parkings couverts
- Sites de production

Ledinaire Etanche All-in WT065C

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185







PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285



Schéma dimensionnel



Ledinaire Etanche All-in WT065C

Détails sur le produit




Ledinaire waterproof WT065C, side view




Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof All in, WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy lumen switch

Ledinaire Etanche All-in WT065C

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Non
Données techniques de l'éclairage	
Type « tout-en-un »	All-in, Multi Lumen
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Symétrique
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP65
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	137 lm/W	4'100 lm
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	126 lm/W	2'900 lm
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	126 lm/W	2'900 lm
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	137 lm/W	4'100 lm

Fonctionnement et électricité

Ledinaire Etanche All-in WT065C

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W

