



# Wysoka sprawność, doskonała relacja ceny do możliwości i świetna efektywność działania

## Ledinaire waterproof WT065C

Wodoodporne oprawy Ledinaire doskonale łączą maksymalną efektywność, trwałość i niską cenę. To gotowy produkt przewidziany do różnych powszechnych zastosowań, który świetnie się sprawdzi w różnych miejscach.

### Korzyści

- Solidna i wodoodporna oprawa oświetleniowa
- Potwierdzona jakość Philips
- Jeszcze większa łatwość montażu

### Cechy

- Dostępne w wersjach o różnych długościach i wartościach strumienia świetlnego (do 9800 lm, 1,5 m)
- Uchwyty montażowe w komplecie
- Łatwy montaż na metalowe zatrzaski, dostępne dławnice do zamontowania okablowania przelotowego

### Zastosowanie

- Magazyny
- Garaże
- Zakłady produkcyjne

# Ledinaire waterproof WT065C

## Wersje

PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815485



Ledinaire waterproof, WT065C



Ledinaire waterproof WT065C G2



PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815385





PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815285



Ledinaire waterproof, WT065C





## Rysunki techniczne




WT065C G2 LED865/840 PSU L1500  
WT065C G2 LED865/840 PSU L1500 PCO

Ledinaire waterproof WT065C




Rysunki techniczne



WT065C G2 L1200



WT065C G2 L1500



Więcej o produkcie



Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring




Ledinaire waterproof All in L1200

## Ledinaire waterproof WT065C


### Więcej o produkcie



Ledinaire waterproof WT065C G2,  
mounting




Ledinaire waterproof, WT065C,  
wiring



Ledinaire waterproof All in,  
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof WT065C,  
side view




Ledinaire waterproof All in,  
WT065C, through wiring



Ledinaire waterproof WT065C,  
side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof All in,  
WT065C, easy lumen switch



Ledinaire waterproof WT065C All-  
in, through-wiring

Ledinaire waterproof WT065C

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne                           |                                                          |
| W zestawie sterownik                        | Tak                                                      |
| Liczba sztuk osprzętu zasilającego          | 1 jednostka                                              |
| Service Tag                                 | Nie                                                      |
| Dane techniczne oświetlenia                 |                                                          |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)       | 4000 K                                                   |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)               | >80                                                      |
| Typ optyki                                  | Symetryczna                                              |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne       |                                                          |
| Klasa ochrony IEC                           | Klasa bezpieczeństwa I                                   |
| Napięcie wejściowe                          | 220 do 240 V                                             |
| Częstotliwość linii                         | 50 or 60 Hz                                              |
| Nadaje się do losowego przełączania         | Nie                                                      |
| Układy sterowania i ściemnianie             |                                                          |
| Z możliwością przyciemniania                | Nie                                                      |
| Mechanika i korpus                          |                                                          |
| Kolor Korpusu                               | Szary                                                    |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami         | IK08                                                     |
| Kod stopnia ochrony                         | IP65                                                     |
| Praca w trybie awaryjnym                    |                                                          |
| Centralne oświetlenie awaryjne              | Nie                                                      |
| Certyfikaty i zastosowania                  |                                                          |
| Zakres temperatury otoczenia                | Od -20°C do +40°C                                        |
| Znak CE                                     | Tak                                                      |
| Oznaczenie ENEC                             | -                                                        |
| Oznaczenie palności                         | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych |
| Test rozżarzonym drutem                     | Temperatura 850°C, czas 30 s                             |
| Wartość migotania (PstLM)                   | 1                                                        |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)        | 0,4                                                      |
| Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC) |                                                          |
| Początkowa chromatyczność                   | (0.38,0.38)<br>SDCM≤5                                    |
| Tolerancja strumienia świetlnego            | +/-10%                                                   |

Dane techniczne oświetlenia

| Informacje ogólne |                                    |                         |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Order Code        | Full Product Name                  | Wymienne źródło światła |
| 50024299          | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 | Nie                     |
| 96382599          | WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN  | Tak                     |
| 96383299          | WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN  | Tak                     |
| 95818099          | WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500     | Tak                     |
| 50021199          | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200     | Nie                     |
| 50023599          | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 | Nie                     |
| 50022899          | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500     | Nie                     |
| 96381899          | WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN   | Tak                     |
| 96384999          | WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN  | Tak                     |
| 96385699          | WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN  | Tak                     |
| 96386399          | WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN  | Tak                     |

Ledinaire waterproof WT065C

| Order Code | Full Product Name                  | Typ „Wszystko w jednym” | Kąt rozsyłu źródła światła | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | Strumień Świetlny |
|------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 50024299   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 | All-in, Multi Lumen     | -                          | 137 lm/W                                | 4 100 lm          |
| 96382599   | WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN  | -                       | -                          | 109 lm/W                                | 2 400 lm          |
| 96383299   | WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN  | -                       | -                          | 109 lm/W                                | 4 800 lm          |
| 95818099   | WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500     | -                       | 110 °                      | 163 lm/W                                | 9 800 lm          |
| 50021199   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200     | All-in, Multi Lumen     | -                          | 126 lm/W                                | 2 900 lm          |
| 50023599   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 | All-in, Multi Lumen     | -                          | 126 lm/W                                | 2 900 lm          |

| Order Code | Full Product Name                 | Typ „Wszystko w jednym” | Kąt rozsyłu źródła światła | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | Strumień Świetlny |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 50022899   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500    | All-in, Multi Lumen     | -                          | 137 lm/W                                | 4 100 lm          |
| 96381899   | WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN  | -                       | -                          | 112 lm/W                                | 1 800 lm          |
| 96384999   | WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN | -                       | -                          | 113 lm/W                                | 3 500 lm          |
| 96385699   | WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN | -                       | -                          | 128 lm/W                                | 6 800 lm          |
| 96386399   | WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN | -                       | -                          | 137 lm/W                                | 7 400 lm          |

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

| Order Code | Full Product Name                  | Zużycie energii |
|------------|------------------------------------|-----------------|
| 50024299   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 | 53 W            |
| 96382599   | WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN  | 22 W            |
| 96383299   | WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN  | 44 W            |
| 95818099   | WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500     | 60 W            |
| 50021199   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200     | 42 W            |
| 50023599   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 | 42 W            |

| Order Code | Full Product Name                 | Zużycie energii |
|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 50022899   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500    | 53 W            |
| 96381899   | WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN  | 16 W            |
| 96384999   | WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN | 31 W            |
| 96385699   | WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN | 53 W            |
| 96386399   | WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN | 54 W            |

Układy sterowania i ściemnianie

| Order Code | Full Product Name                  | Maksymalny poziom przyciemnienia |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 50024299   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 | -                                |
| 96382599   | WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN  | -                                |
| 96383299   | WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN  | -                                |
| 95818099   | WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500     | Nie dotyczy                      |
| 50021199   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200     | -                                |
| 50023599   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 | -                                |

| Order Code | Full Product Name                 | Maksymalny poziom przyciemnienia |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 50022899   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500    | -                                |
| 96381899   | WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN  | -                                |
| 96384999   | WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN | -                                |
| 96385699   | WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN | -                                |
| 96386399   | WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN | -                                |

## Ledinaire waterproof WT065C

