



Effektiv, prisvärd och redo att prestera

Ledinaire Waterproof WT065C

Ledinaire Waterproof-serien ger maximal prestanda och hållbarhet till ett bra pris. Installationsfärdiga LED-armaturer för alla dina dagliga behov och som kan användas på många olika platser.

Fördelar

- Robust och vattentät armatur
- Testad Philips-kvalitet
- Förbättrad för enklare installation

Funktioner

- Flera längder och ljusnivåer tillgängliga (upp till 8 400 lm, 6 fot)
- Takmonterade fästen och pendlingskrokar ingår som tillbehör
- Versioner för integrerad nödbelysning
- Lättinstallerade metallklämmor, längre reglage och tätningar för genomgående kabeldragning

Användning

- Lagerlokaler
- Parkeringsgarage
- Tillverkning

Ledinaire Waterproof WT065C

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185




PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385




PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285





Måttskiss



WT065C G2 L1200



WT065C G2 L1500



Ledinaire Waterproof WT065C

Produktinformation




Ledinaire waterproof WT065C, side view




Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof All in, WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy lumen switch

Ledinaire Waterproof WT065C

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Nej
Ljusteknik	
Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Lumen
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	Symmetrisk
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	137 lm/W	4 100 lm
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	126 lm/W	2 900 lm
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	126 lm/W	2 900 lm
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	137 lm/W	4 100 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W

Ledinaire Waterproof WT065C

