



# Güneş Enerjili Projektör Aydınlatması

## SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Aydınlatma armatüründe yerleşik lityum ferro fosfat pil, ayrı güneş paneli, uzaktan kumanda ve kurulum aksesuarları ile güneş enerjili ışıklandırma. IP65, IK06, sağlamlık ve uzun kullanım ömrü için alüminyum döküm armatür muhafazası. Dört lümen paketi – 1000, 2000, 3000, 4800 lümen

### Faydaları

- Tüm bileşenler tek bir kutuda.
- Tüketici ihtiyacına göre kolayca yapılandırılabilir.
- Dayanıklı ve uzun ömürlü.
- Elektrik bağlantısının mümkün olmadığı veya zor olduğu geniş dış mekan uygulamaları için Güneş Enerjili Projektör.

### Özellikler

- 4 üründen oluşan güneş enerjili projektör serisi: Sırasıyla 100W, 200W, 300W ve 500W Halojen projektörlere eşdeğer
- Aydınlatma armatürlerini dimlemek için kızılötesi uzaktan kumanda
- Alüminyum döküm muhafaza
- Polikristalin silikon Güneş paneli
- Aydınlatma armatürünün içinde LiFePO4 pil bulunur.

# SmartBright Güneş Enerjili Projektör


## Uygulama

- Tesis
- Güvenlik
- Manzara
- Otopark
- Ayrık evler
- Plaza Meydanı
- Mimari aydınlatma

## Güvenlik ve uyarılar

- Bu ürün, kullanımdan önce güneş ışığı altında yeterince şarj edilmesi gereken şarj edilebilir piller içerir.

## Versions



SmartBright Solar Flood Light



SmartBright Solar Flood Light




SmartBright Solar Flood Light



SmartBright Solar Flood Light

## Boyutlu çizim




Unit: mm

| TYPE   | W   | L   | H    | WI  | LI  | HI | L4  |
|--------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| 1000lm | 200 | 200 | 60.4 | 350 | 235 | 15 | 200 |
| 2000lm | 200 | 200 | 60.4 | 350 | 350 | 15 | 200 |
| 3000lm | 300 | 300 | 63.5 | 350 | 450 | 15 | 200 |
| 4800lm | 300 | 300 | 63.5 | 350 | 680 | 15 | 200 |

| TYPE   | L2  | d   | axb    | L3  | dI  | axbI   | L5   |
|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|------|
| 1000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 100 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 2000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 100 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 3000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 4800lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |




Unit: mm

| TYPE   | W   | L   | H    | WI  | LI  | HI | L4  |
|--------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| 1000lm | 200 | 200 | 60.4 | 350 | 235 | 15 | 200 |
| 2000lm | 200 | 200 | 60.4 | 350 | 350 | 15 | 200 |
| 3000lm | 300 | 300 | 63.5 | 350 | 450 | 15 | 200 |
| 4800lm | 300 | 300 | 63.5 | 350 | 680 | 15 | 200 |

| TYPE   | L2  | d   | axb    | L3  | dI  | axbI   | L5   |
|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|------|
| 1000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 100 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 2000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 100 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 3000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 4800lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |




Unit: mm

| TYPE   | W   | L   | H    | WI  | LI  | HI | L4  |
|--------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| 1000lm | 200 | 200 | 60.4 | 350 | 235 | 15 | 200 |
| 2000lm | 200 | 200 | 60.4 | 350 | 350 | 15 | 200 |
| 3000lm | 300 | 300 | 63.5 | 350 | 450 | 15 | 200 |
| 4800lm | 300 | 300 | 63.5 | 350 | 680 | 15 | 200 |

| TYPE   | L2  | d   | axb    | L3  | dI  | axbI   | L5   |
|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|------|
| 1000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 100 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 2000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 100 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 3000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 4800lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |



Unit: mm

| TYPE   | W   | L   | H    | WI  | LI  | HI | L4  |
|--------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| 1000lm | 200 | 200 | 60.4 | 350 | 235 | 15 | 200 |
| 2000lm | 200 | 200 | 60.4 | 350 | 350 | 15 | 200 |
| 3000lm | 300 | 300 | 63.5 | 350 | 450 | 15 | 200 |
| 4800lm | 300 | 300 | 63.5 | 350 | 680 | 15 | 200 |

| TYPE   | L2  | d   | axb    | L3  | dI  | axbI   | L5   |
|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|------|
| 1000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 100 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 2000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 100 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 3000lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |
| 4800lm | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 180 | 8.5 | 15x8.5 | 4800 |

# SmartBright Güneş Enerjili Projektör

## Işık Teknik Ayrıntıları

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 5700 K |
| Renk oluşturma dizini (CRI)    | >80    |

## Çalıştırma ve Elektrik

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Pil şarj ve deşarj döngüleri | 1500                |
| Pil tipi                     | Lityum Demir Fosfat |
| Kablo bağlantı kiti          | Dahil               |
| Şarj denetleyicisi tipi      | PWM                 |
| Şebeke bağlantı tipi         | Şebeke dışı         |
| Panel tipi                   | Çok kristalli       |

## Kontroller ve Dim Etme

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dim Edilebilir         | Önceden Ayarlanmış Dim Etme                                 |
| Yapılandırılabilirlik  | Yapılandırılabilir                                          |
| Solar dim etme profili | Four preset dimming profile selectable by remote controller |

## Mekanik ve Muhafaza

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Pil konumu                   | Inbuilt |
| Muhafaza Rengi               | Gri     |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP65    |

## Onay ve Uygulama

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 ila +50 °C |
|-------------------------|--------------|

## Uygulama Koşulları

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Şarj için ortam sıcaklığı aralığı                      | 0 °C to 50 °C   |
| Deşarj için ortam sıcaklığı aralığı (lamba yandığında) | -10 °C to 60 °C |

## Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name       | Pil amper saat | Pil voltajı | Panel tepe gücü | Panel voltajı |
|------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 67763399   | BVP080 LED20/757 100 G2 | 12 Ah          | 3.2 V       | 15 W            | 5 V           |
| 67762699   | BVP080 LED10/757 060 G2 | 6 Ah           | 3.2 V       | 8 W             | 5 V           |
| 67761999   | BVP080 LED48/757 200 G2 | 9.9 Ah         | 9.6 V       | 35 W            | 15 V          |
| 67764099   | BVP080 LED30/757 150 G2 | 6 Ah           | 9.6 V       | 20 W            | 15 V          |

## Mekanik ve Muhafaza

| Order Code | Full Product Name       | Genel yükseklik | Toplam  |                 | Genel genişlik |
|------------|-------------------------|-----------------|---------|-----------------|----------------|
|            |                         |                 | uzunluk | Genel yükseklik |                |
| 67763399   | BVP080 LED20/757 100 G2 | 60 mm           | 228 mm  | 220 mm          | 220 mm         |
| 67762699   | BVP080 LED10/757 060 G2 | 60 mm           | 228 mm  | 220 mm          | 220 mm         |

| Order Code | Full Product Name       | Genel yükseklik | Toplam  |                 | Genel genişlik |
|------------|-------------------------|-----------------|---------|-----------------|----------------|
|            |                         |                 | uzunluk | Genel yükseklik |                |
| 67761999   | BVP080 LED48/757 200 G2 | 63 mm           | 332 mm  | 320 mm          | 320 mm         |
| 67764099   | BVP080 LED30/757 150 G2 | 63 mm           | 332 mm  | 320 mm          | 320 mm         |

## SmartBright Güneş Enerjili Projektör

