



Batten LED Philips T8 menawarkan kemampuan yang luar biasa. Lampu ini memancarkan cahaya yang berkualitas serta hemat energi dan perawatan dibandingkan dengan lampu konvensional.

Smartbright T8 Batten

Baik untuk bangunan baru maupun renovasi ruangan yang ada, pelanggan menginginkan solusi pencahayaan yang memberikan kualitas cahaya dan penghematan energi yang besar. Jajaran produk LED T8 versi Batten yang baru merupakan pengganti yang sempurna untuk batten biasa dengan lampu fluoresen. Proses pemilihan, pemasangan, dan perawatan sangat mudah – sebuah sakelar sederhana. Jajaran produknya menawarkan pilihan bagi pelanggan dengan berbagai pilihan, batten terpisah, batten dengan sakelar individual dan batten yang dapat tersambung dengan 3 CCT dan 2 Watt.

Smartbright T8 Batten

Benefits

- Desain Ramping: satu unit PC extrusion housing
- Pilihan lain: Batten terpisah dengan sakelar hidup/mati dan tambahan BN013 versi Trunkable
- Mudah dipasang: Tempat masuk kabel tengah dan samping

Features

- Masa pakai 30.000 Jam (L70) dengan garansi 3 Tahun
- CRI 80, SDCM <6, 100lm/W, Kualitas cahaya superior digabungkan dengan penghematan energi yang baik
- Tempat masuk kabel tengah dan samping. Solusi siap pakai untuk titik baru dan penggantian
- Pilihan 3 CCT (3000/4000/6500k) untuk berbagai kebutuhan pelanggan
- Versi sakelar Hidup/Mati: Mudah digunakan

Application



- Retail
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Kantor

Versions






Smartbright T8 Batten

Dimensional drawing



Smartbright T8 Batten

Dimensional drawing



Smartbright T8 Batten

Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK02
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Ya
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401808182	BN012C LED10/WW L600 G3	3000 K	950 lm
911401808282	BN012C LED10/NW L600 G3	4000 K	1.000 lm
911401808382	BN012C LED10/CW L600 G3	6500 K	1.000 lm
911401808782	BN013C LED20/WW L1200 G3	3000 K	1.900 lm
911401808882	BN013C LED20/NW L1200 G3	4000 K	2.000 lm
911401808982	BN013C LED20/CW L1200 G3	6500 K	2.000 lm
911401808582	BN012C LED10/NW L600 SW	4000 K	1.000 lm
911401808682	BN012C LED10/CW L600 SW	6500 K	1.000 lm
911401807882	BN012C LED20/WW L1200 G3	3000 K	1.900 lm
911401807982	BN012C LED20/NW L1200 G3	4000 K	2.000 lm
911401808082	BN012C LED20/CW L1200 G3	6500 K	2.000 lm
911401809082	BN013C LED10/WW L600 G3	3000 K	950 lm
911401809182	BN013C LED10/NW L600 G3	4000 K	1.000 lm
911401809282	BN013C LED10/CW L600 G3	6500 K	1.000 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401808182	BN012C LED10/WW L600 G3	10 W
911401808282	BN012C LED10/NW L600 G3	10 W
911401808382	BN012C LED10/CW L600 G3	10 W
911401808782	BN013C LED20/WW L1200 G3	20 W
911401808882	BN013C LED20/NW L1200 G3	20 W
911401808982	BN013C LED20/CW L1200 G3	20 W
911401808582	BN012C LED10/NW L600 SW	10 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401808682	BN012C LED10/CW L600 SW	10 W
911401807882	BN012C LED20/WW L1200 G3	20 W
911401807982	BN012C LED20/NW L1200 G3	20 W
911401808082	BN012C LED20/CW L1200 G3	20 W
911401809082	BN013C LED10/WW L600 G3	10 W
911401809182	BN013C LED10/NW L600 G3	10 W
911401809282	BN013C LED10/CW L600 G3	10 W

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401808182	BN012C LED10/WW L600 G3	0.4338, 0.403, SDCM≤6
911401808282	BN012C LED10/NW L600 G3	0.3818, 0.3797, SDCM≤6
911401808382	BN012C LED10/CW L600 G3	0.3123, 0.3282, SDCM≤6
911401808782	BN013C LED20/WW L1200 G3	0.4338, 0.403, SDCM≤5
911401808882	BN013C LED20/NW L1200 G3	0.3818, 0.3797, SDCM≤5
911401808982	BN013C LED20/CW L1200 G3	0.3123, 0.3282, SDCM≤5
911401808582	BN012C LED10/NW L600 SW	0.3818, 0.3797, SDCM≤6

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401808682	BN012C LED10/CW L600 SW	0.3123, 0.3282, SDCM≤6
911401807882	BN012C LED20/WW L1200 G3	0.4338, 0.403, SDCM≤6
911401807982	BN012C LED20/NW L1200 G3	0.3818, 0.3797, SDCM≤6
911401808082	BN012C LED20/CW L1200 G3	0.3123, 0.3282, SDCM≤6
911401809082	BN013C LED10/WW L600 G3	0.4338, 0.403, SDCM≤5
911401809182	BN013C LED10/NW L600 G3	0.3818, 0.3797, SDCM≤5
911401809282	BN013C LED10/CW L600 G3	0.3123, 0.3282, SDCM≤5

Smartbright T8 Batten

