



La réglette Philips BN058 offre un rapport qualité/prix exceptionnel. Idéale pour vos installations d'éclairage au quotidien, elle produit une lumière de qualité et permet des économies d'énergie et d'entretien importantes.

Réglette Essential Smartbright T5

Afin de répondre aux besoins spécifiques des clients, la réglette BN058 est disponible en 3 températures de couleurs, 4 tailles et 4 flux lumineux différents.

Réglette Essential Smartbright T5

Avantages

- Fin et maniable, conception intégrée
- Boîtier polycarbonate, avec un tube d'extrusion
- Profilé fin : conçu pour les applications d'éclairage d'aire de travail/en corniche

Fonctions

- Durée de vie de 15 000 heures, L70/B50
- Garantie de 1 an
- 4 longueurs, 3 couleurs, nombre accru d'options pour une utilisation facile
- IRC 70, SDCM < 7, 85 lm/W
- Accessoires de montage inclus

Application

- Hôtellerie
- Bureaux
- Résidentiel

Versions



Essential Smartbright T5 Batten

Réglette Essential Smartbright T5

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85 lm/W

Fonctionnement et électricité

Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc
Code de protection contre les chocs méca.	IK02
Code d'indice de protection	IP20

Approbation et application

Plage de température ambiante	-20 à +40 °C
Marquage CE	Non

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401709552	BN058C LED9/WW L900 GM	3000 K	900 lm
911401709562	BN058C LED9/NW L900 GM	4000 K	900 lm
911401709572	BN058C LED9/CW L900 GM	6500 K	900 lm
911401709582	BN058C LED5/WW L600 GM	3000 K	600 lm
911401709592	BN058C LED5/NW L600 GM	4000 K	600 lm
911401709602	BN058C LED5/CW L600 GM	6500 K	600 lm
911401709522	BN058C LED11/WW L1200 GM	3000 K	1200 lm
911401709542	BN058C LED11/CW L1200 GM	6500 K	1200 lm
911401709612	BN058C LED3/WW L300 GM	3000 K	300 lm
911401709622	BN058C LED3/NW L300 GM	4000 K	300 lm
911401709632	BN058C LED3/CW L300 GM	6500 K	300 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401709552	BN058C LED9/WW L900 GM	9,6 W
911401709562	BN058C LED9/NW L900 GM	9,6 W
911401709572	BN058C LED9/CW L900 GM	9,6 W
911401709582	BN058C LED5/WW L600 GM	6,5 W
911401709592	BN058C LED5/NW L600 GM	6,5 W
911401709602	BN058C LED5/CW L600 GM	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401709522	BN058C LED11/WW L1200 GM	13 W
911401709542	BN058C LED11/CW L1200 GM	13 W
911401709612	BN058C LED3/WW L300 GM	3,4 W
911401709622	BN058C LED3/NW L300 GM	3,4 W
911401709632	BN058C LED3/CW L300 GM	3,4 W

