



Philips BN058 具有超高的性价比，是日常照明装置的理想之选。该产品具有出色的照明质量，可显著节约能源，并减少维护。

Essential Smartbright T5 Batten

BN058 Batten 提供 3 种相关色温以及 4 种不同的尺寸和流明选项，方便客户根据自身的特定需求灵活选择。

优点

- 纤薄且可安装在线槽中，一体化设计
- 采用整体挤出工艺的聚碳酸酯外壳
- 纤薄外形：是工作照明/暗槽照明应用的理想之选

特点

- 15,000 小时使用寿命，L70/B50
- 1 年保修
- 4 种长度、3 种颜色，提供更多选项，便于轻松应用
- CRI 70、SDCM < 7、85 流明/瓦
- 随附安装配件

应用

- 宾馆照明
- 办公室照明
- 住宅照明

Essential Smartbright T5 Batten

灯技术	
显色指数 (CRI)	>70
光效 (额定)(标称)	85 lm/W
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯
外壳颜色	白色
机械冲击保护代码	IK02
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光通量
911401709162	BN058C LED9/WW L900	3000 K	900 lm
911401709172	BN058C LED9/NW L900	4000 K	900 lm
911401709182	BN058C LED9/CW L900	6500 K	900 lm
911401709192	BN058C LED5/WW L600	3000 K	600 lm
911401709202	BN058C LED5/NW L600	4000 K	600 lm
911401709212	BN058C LED5/CW L600	6500 K	600 lm
911401709132	BN058C LED11/WW L1200	3000 K	1,200 lm
911401709142	BN058C LED11/NW L1200	4000 K	1,200 lm
911401709152	BN058C LED11/CW L1200	6500 K	1,200 lm
911401709222	BN058C LED3/WW L300	3000 K	300 lm
911401709232	BN058C LED3/NW L300	4000 K	300 lm
911401709242	BN058C LED3/CW L300	6500 K	300 lm
911401709372	BN058C LED9/WW L1000	3000 K	1,000 lm
911401709382	BN058C LED9/NW L1000	4000 K	1,000 lm
911401709392	BN058C LED9/CW L1000	6500 K	1,000 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401709162	BN058C LED9/WW L900	9.6 W
911401709172	BN058C LED9/NW L900	9.6 W
911401709182	BN058C LED9/CW L900	9.6 W
911401709192	BN058C LED5/WW L600	6.5 W
911401709202	BN058C LED5/NW L600	6.5 W
911401709212	BN058C LED5/CW L600	6.5 W
911401709132	BN058C LED11/WW L1200	13 W
911401709142	BN058C LED11/NW L1200	13 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401709152	BN058C LED11/CW L1200	13 W
911401709222	BN058C LED3/WW L300	3.4 W
911401709232	BN058C LED3/NW L300	3.4 W
911401709242	BN058C LED3/CW L300	3.4 W
911401709372	BN058C LED9/WW L1000	10.8 W
911401709382	BN058C LED9/NW L1000	10.8 W
911401709392	BN058C LED9/CW L1000	10.8 W

