



Une longueur d'avance en flexibilité et connectivité

Ballasts LED linéaires Xitanium - non isolés

Les ballasts linéaires non isolés Xitanium conviennent parfaitement pour les applications d'éclairage général professionnel haute tension (HV). La gamme inclut des versions DALI gradables et programmables, gradables 1-10 V, non gradables et à courant unique. Ils offrent une efficacité élevée, une bonne qualité de lumière et une flexibilité totale. La nouvelle génération de ballasts DALI 16 mm offre des performances inégalées. Ils sont conformes aux normes DiiA les plus récentes, y compris pour la mise en œuvre des nouveaux composants DALI relatifs aux données. La configuration des ballasts peut être effectuée rapidement et sans fil avec SimpleSet. Les nouveaux ballasts DALI de 21 mm offrent le meilleur rapport qualité-prix.

Avantages

- Ballasts non isolés pour prendre en charge les systèmes de bureaux linéaires HV et LV
- Plages de fonctionnement flexibles pour simplifier la génération dynamique et la gestion de la complexité
- Gamme complète de ballasts SR (Sensor Ready) pour les systèmes connectés

Fonctions

- Ballasts DALI non isolés et à intensité fixe, avec une hauteur de 11 mm et 16 mm
- Programmation flexible des ballasts DALI via le logiciel MultiOne ou sans fil via SimpleSet
- Faible ondulation du courant de sortie pour des performances adaptées aux caméras et aux scanners.
- Gradation AM unique dans les ballasts DALI pour une gradation sans clignotement ni bruit
- Garantie système de cinq ans et durée de vie de 100 000 heures

Ballasts LED linéaires Xitanium - non isolés

Application

- Bureaux
- Commerces
- Industrie

Versions

Xitanium non-isolated dual current driver




Xitanium non-isolated DALI driver



Xitanium non-iso TD21



Schéma dimensionnel



Product	A1	B1	C1	D1	A2
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V TD 230V	360 mm	30 mm	22 mm	4,1 mm	350 mm

