



Voorop in flexibiliteit en connectiviteit

Xitanium lineaire LED-drivers – niet-geïsoleerd

Lineaire niet-geïsoleerde xitanium-drivers zijn ideaal voor professionele hoogspanningstoepassingen (HV) voor algemene verlichting. Het assortiment omvat versies met DALI dimbaar en programmeerbaar, 1-10V dimbaar, niet-dimbaar en één stroombereik. Ze bieden hoge efficiëntie, goede lichtkwaliteit en volledige flexibiliteit. De nieuwe generatie 16mm DALI-drivers bieden ultieme prestaties. Ze voldoen aan de meest recente DiiA-standaards, inclusief de implementatie van de nieuwe DALI-gedeelten die betrekking hebben op gegevens. De drivers kunnen snel en draadloos worden geconfigureerd met SimpleSet. De nieuwe 21mm DALI-drivers bieden de beste prijs-prestatieverhouding.

Voordelen

- Niet-geïsoleerde drivers voor de ondersteuning van lineaire HV- en LV-kantoorsystemen
- Flexibele werkvensters maken dynamische generatie en complexiteitsmanagement eenvoudiger
- Volledig assortiment SR-drivers (Sensor Ready) voor connected systemen

Kenmerken

- Niet-geïsoleerde DALI-drivers en drivers met vaste opbrengst met een hoogte van 11 mm en 16 mm
- Flexibele programmering van DALI-drivers via MultiOne-software of draadloos via SimpleSet
- Lage rimpel uitvoerstroom voor camera- en scannervriendelijke prestaties
- Uniek AM-dimmen in DALI-drivers voor knipper- en ruisvrij dimmen
- Vijf jaar systeemgarantie en 100.000 uur levensduur

Xitanium lineaire LED-drivers – niet-geïsoleerd

Toepassing

- Kantoor
- Winkels
- Industrie

Versions

Xitanium non-isolated dual current driver




Xitanium non-isolated DALI driver



Xitanium non-iso TD21



Maatschets



Product	A1	B1	C1	D1	A2
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V TD 230V	360 mm	30 mm	22 mm	4,1 mm	350 mm

