



Ledende fleksibilitet og tilkobling

Xitanium lineære LED-drivere – ikke-isolerte

Lineære, ikke-isolerte Xitanium-drivere passer perfekt til profesjonell belysning med høyspenning (HV). Serien omfatter DALI-versjoner som kan dimmes og programmeres, dimbare og ikke-dimbare 1–10 V-versjoner samt enkeltstrømversjoner. De gir høy effektivitet, god lyskvalitet og full fleksibilitet. Den nye generasjonen av DALI-drivere på 16 mm gir ytelse i toppklassen. De overholder de nyeste DiiA-standardene, inkludert implementering av de nye DALI-delene relatert til data. Driverne kan konfigureres raskt og trådløst med SimpleSet. De nye DALI-driverne på 21 mm gir mest for pengene.

Fordeler

- Ikke-isolerte drivere for HV og LV lineære kontorsystemer
- Fleksible funksjonsvinduer for enklere dynamisk generasjon og kompleksitetshåndtering
- Komplett utvalg av sensorklare (SR) drivere for tilkoblede systemer

Funksjoner

- Ikke-isolerte DALI-drivere og drivere med fast effekt med 11 mm og 16 mm høyde
- Fleksibel programmering av DALI-drivere via MultiOne-programvare eller trådløst via SimpleSet
- Lav ripple-utgangsstrøm for kamera- og skannervennlig ytelse
- Unik AM-dimming i DALI-drivere for flimmer- og støyfri dimming
- Fem års systemgaranti og 100 000 timers levetid

Søknad

- Kontor
- Butikk
- Industri

Xitanium lineære LED-drivere – ikke-isolerte

Versions



Xitanium LED linear drivers - Non - Isolated family



Xitanium non-isolated DALI industry driver



Xitanium non-iso 100W+150W iXt TD




Xitanium 90W 0.25-0.7A 220V TD21



Xitanium non-iso TD21


Målskisse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt 230V	360 mm	350 mm	30 mm	21 mm	4,1 mm

Xitanium lineære LED-drivere – ikke-isolerte

Målskisse



Product	A1	B1	C1	D1	A2
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V TD 230V	360 mm	30 mm	22 mm	4,1 mm	350 mm

