



Pålidelig teknologi med høj ydeevne til ekstreme LED-opgaver

Xitanium LED-drivere – fuldt programmerbare

Philips Xitanium fuldt programmerbare LED-drivere er designet til at give maksimal ydeevne, pålidelighed og masser af konfigurationsmuligheder. Porteføljen indeholder både enkeltstående og eksterne dæmningsprotokoller til at sænke energiforbruget yderligere med de nyeste LED-teknologier. Den gennemprøvede Xtreme-teknologi sikrer maksimal robusthed og beskyttelse, så der opnås en meget lang levetid. Disse drivere er det foretrukne valg til dine krævende opgaver, f.eks. udendørs og til industrielle formål. Konfigurationen af disse drivere kan udføres via den universelle DALI eller SimpleSet, som er den nyeste teknologi, der giver en pålidelig, hurtig og nem måde at udskifte og vise indstillingerne på.

Fordele

- Ekstremt robuste og giver energibesparelser via høj effektivitet, forskellige dæmningsniveauer og lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Fuldt programmerbare LED-drivere, der er designet til intelligente belysningssystemer
- Nemme at designe i, konfigurere og installere for klasse I- og klasse II-anvendelsesformål med udvidet diagnosticering via MultiOne

Xitanium LED-drivere – fuldt programmerbare

Funktioner

- Høj sikring mod spændingsudsving (CM/DM)
- Flere kontrolgrænseflader: DALI, AmpDim, 1-trins og 3-trins LineSwitch
- Selvstændig dæmpning via integreret DynaDimmer
- Konstant lysudbytte (CLO/Constant Light Output)
- Indgangsspændingsinterval 220–240 VAC
- Lang levetid og robust beskyttelse mod fugt, vibrationer og temperatur

Anvendelsesområder

- Udendørs
- Industri

Versions

XI LP 22W & 40W S175 transparent



Xitanium Full Programmable 75W
C133



XiFP 22W & 40W 02-07A SNLDAE
230V S175 sXt BVA

