



Luotettava ja suorituskykyinen LED-tekniikka käyttökohteisiin, joissa tarvitaan äärioloihin sopivaa kestävyyttä

Xitanium LED -liitântälaitteet ovat täysin ohjelmoitavia

Täysin ohjelmoitavat Xitanium LED -liitântälaitteet on suunniteltu erityisesti varmistamaan erinomainen suorituskyky, luotettavuus ja kokoonpanon monipuolisuus. Valikoima sisältää sekä itsenäisiä että kauko-ohjattavia himmennysprotokollia, jotka parantavat LED-valaistuksella saatavaa energiansäästöä. Xtreme-tekniikka takaa maksimaalisen kestävyuden ja suojauksen yhdistettynä erittäin pitkään polttoikään. Nämä liitântälaitteet ovat yksinkertaisesti paras valinta vaativiin käyttökohteisiin, kuten ulkotiloihin ja teollisuuden tarpeisiin. Näiden liitântälaitteiden kokoonpanoja voidaan ohjata yleiskäyttöisillä DALI- tai SimpleSet-ratkaisuilla. Uusin teknologia takaa luotettavan, nopean ja helpon tavan muuttaa ja lukea asetuksia.

Xitanium LED -liitäntälaitteet ovat täysin ohjelmoitavia

Hyödyt

- Pitkäikäinen ja erittäin kestävä, tehokkaasti energiaa säästävä ratkaisu, johon on saatavana useita himmennysvaihtoehtoja. Pienemmät huoltokustannukset.
- Täysin ohjelmoitavat LED-liitäntälaitteet, jotka on suunniteltu verkkoon yhdistettäviin valaistusjärjestelmiin
- Helppo suunnitella mukaan, määrittää ja asentaa luokan I ja luokan II käyttökohteissa laajennetulla MultiOne-diagnostiikalla

Ominaisuudet

- Ylijännitesuojaus (CM/DM)
- Useita vaihtoehtoja ohjauskäyttöliittymälle: DALI, AmpDim, 1-vaiheinen ja 3-vaiheinen LineSwitch
- Itsenäinen himmennys integroidulla DynaDimmerilla
- Jatkuva valontuotto (CLO)
- Tulojännitealue 220–240 V AC
- Pitkä käyttöikä ja vankka suojaus kosteutta, tärinää ja ääriämpötiloja vastaan

Käyttökohteet

- Ulkovalaistus
- Teollisuus

Versions

Xitanium Full Programmable 75W
C133



XiFP 22W & 40W 02-07A SNLDAE
230V S175 sXt BVA

