



Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme

Balasturi Xitanium LED – complet programabile

Balasturile LED Philips Xitanium complet programabile sunt concepute pentru a furniza cea mai înaltă performanță, fiabilitate și posibilități de configurare. Portofoliul oferă atât protocoale de reglare individuală a intensității luminoase, cât și protocoale de reglare de la distanță a intensității luminoase, pentru a reduce și mai mult consumul de energie cu cele mai noi tehnologii LED. Tehnologia Xtreme dovedită asigură robustețe și protecție maxime, pentru o durată de viață foarte mare. Aceste balasturi sunt alegerea preferată pentru aplicațiile dvs. solicitante, precum cele de exterior și industriale. Configurarea acestor balasturi se poate realiza atât cu DALI universal, cât și cu SimpleSet, care este cea mai recentă tehnologie pentru o modalitate fiabilă, rapidă și ușoară de schimbare și afișare a setărilor.

Beneficii

- Robustețe maximă, economii de energie prin eficiență ridicată și datorită opțiunilor multiple de reglare a intensității luminoase și costurilor de întreținere mai mici
- Balasturi LED complet programabile proiectate pentru sisteme de iluminat conectate
- Montare, configurare și instalare ușoare pentru aplicațiile de Clasa I și Clasa II cu diagnostici extinse prin intermediul MultiOne

Balasturi Xitanium LED – complet programabile

Caracteristici

- Protecție ridicată la supratensiuni (CM/DM)
- Interfețe multiple de control: DALI, AmpDim, LineSwitch cu 1 treaptă și cu 3 trepte
- Reglarea autonomă a intensității luminoase prin DynaDimmer integrat
- Flux luminos constant (CLO)
- Interval de tensiune de intrare de 220-240 V c.a.
- Durată de viață mare și protecție robustă împotriva umidității, vibrațiilor sau temperaturilor

Cerere

- Exterior
- Industrie

Versions



Xitanium Full Programmable 165W C170



XI LP 22W & 40W S175 transparent



Xitanium Full Programmable 220W C170

