



Pålidelig teknologi med høj ydeevne til ekstreme og forbundne LED-opgaver

Xitanium LED-drivere – SR

De nye Philips Xtreme Sensor Ready-drivere (SR) er perfekte til brug i udendørs anvendelser. Disse robuste drivere har SR-grænsefladen og kan bruges i kombination med intelligente fotoceller eller de mange intelligente belysningssystemer udviklet af vores SR-certificerede partnere. Den integrerede strømforsyning, nøjagtig energimåling og udvidet diagnostik reducerer antallet af komponenter og forenkler designet betydeligt. Integrationen øger også systemets pålidelighed. Kombineret med det nye universelle SR-stik tilbyder disse drivere fremtidssikrede løsninger til trinvis kommunale investeringer.

Fordele

- Sensor Ready- og D4i-kompatibel, ideel til brug med sensorer i udendørs belysningssystemer og industribelysningssystemer
- Dobbeltintegrerede strømforsyninger til strømsensorer og trådløse radioer direkte fra driveren, åbne specifikationer for alle OEM'er for at forenkle integrationen af sensorer til armaturet
- Lav startstrøm på grund af IntelliStart – en driverintegreret funktion, der giver mulighed for et stort antal drivere pr. MCB (75 W og opefter)

Xitanium LED-drivere – SR

Funktioner

- Certificeret i henhold til DIIA-armaturstandarden D4i
- SimpleSet, trådløs konfigurationsgrænseflade
- Konstant lysudbytte (CLO/Constant Light Output) og temperaturbeskyttelse i moduler
- Selvstændig dæmpning via integreret DynaDimmer
- Indgangsspændingsinterval 170-264 VAC
- Lang levetid og robust beskyttelse

Anvendelsesområder

- Udendørs
- Industri

Versions



Xi SR 75W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS



Xi SR 150W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS

