



Luotettava, tehokas ja älykäs LED-tekniikka äärimmäistä kestävyyttä vaativiin käyttökohteisiin

Xitanium LED -liitälaitteet – SR

Tunnistinkytkenät sisältävät Philips Xtreme LED -liitälaitteiden Sensor Ready (SR) -versiot ovat ihanteellinen valinta ulkokäyttöön. Näissä kestävässä liitälaitteissa hyödynnetään SR-käyttöliittymää, ja niihin voidaan yhdistää älykkäitä valokennoja tai muita älykaupunkiratkaisujen hallintaan tarvittavia järjestelmiä, joita SR-sertifioidut kumppanimme valmistavat. Integroitu virtalähde, tarkka energiankulutuksen seuranta sekä laajennetut diagnostiikkatoiminnot sekä vähentävät erillisten komponenttien tarvetta että yksinkertaistavat rakennetta merkittävästi. Integraatio myös parantaa järjestelmän luotettavuutta. Uudella yleiskäyttöisellä SR-liitännällä varustetut liitälaitteet ovat tulevaisuudenkestävä ratkaisu, joka sopii esimerkiksi kunnallishallinnon viranomaisten vaiheittaisiin investointisuunnitelmiin.

Xitanium LED -liitäntälaitteet – SR

Hyödyt

- Sensor Ready- ja D4i-yhteensopiva – ihanteellinen vaihtoehto kohteisiin, joissa tunnistimia on sijoitettu ulkotiloihin, sekä teollisuuden valaistusjärjestelmiin
- Integroidut kaksoisvirtalähteet syöttävät virtaa antureille ja langattoman verkkoyhteyden radioille suoraan liitäntälaitteesta. Järjestelmä noudattaa avoimia standardeja ja sopii käytettäväksi kaikkien OEM-valmistajien laitteiden kanssa, mikä yksinkertaistaa antureiden syötteiden integrointia valaisimeen.
- IntelliStart varmistaa matalan kytkentävirtasysäyksen. Liitäntälaitteeseen integroitu toiminto varmistaa, että vikavirtasuojaan voidaan kytkeä suuri määrä liitäntälaitteita (75 W ja tätä suurempi teho).

Ominaisuudet

- DIIA-kohtaisesti sertifioidut valaisimen sisäiset D4i-vakiotoiminnot
- Langaton SimpleSet-kokoonpanoliittymä
- Jatkuva valontuotto (CLO) ja moduulin lämpösuojaus
- Itsenäinen himmennys integroidulla DynaDimmerilla
- Tulojännite 170–264 V
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen suojaus

Käyttökohteet

- Ulkovalaistus
- Teollisuus

Versions



Xi SR 150W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS

