



Megbízható, magas teljesítményű összekapcsolt LED-technológia az extrém környezetekhez

Xitanium LED-előtétek – SR

Az érzékelőre felkészített (sensor ready, SR) új Philips Xtreme előtétek ideálisak kültéri alkalmazásra. Az SR-interfészsel rendelkező robusztus előtétek együttműködnek a hivatalos SR-partnerek által gyártott különböző intelligens fotocellákkal és okosváros-felügyeleti rendszerekkel. A beépített tápellátás, a pontos fogyasztásmérés és a kibővített diagnosztika jelentősen csökkenti a komponensek számát és a tervezés komplexitását. Az integráció fokozza a rendszer megbízhatóságát is. Az új univerzális SR-csatlakozóval kombinált előtétek időtálló megoldást jelentenek az önkormányzatok többlépcsős beruházásaihoz.

Előnyök

- Sensor Ready- és D4i-kompatibilis, ideális szenzorokkal ellátott kültéri és ipari világítástechnikai rendszerekhez
- Érzékelők és vezeték nélküli adóvevők beépített tápellátása két vezetékkel, közvetlenül az előtétből; a gyártók számára nyílt szabvány egyszerűbbé teszi az érzékelők integrálását a világítótestekbe
- A beépített IntelliStart funkció alacsonyan tartja az induló áramlökést, így nagy számú előtét csatlakoztatható egy áramköri lapra (a 75 W-os és nagyobb teljesítményű készülékek esetén)

Xitanium LED-előtétek – SR

Szolgáltatások

- Kompatibilis a világítástechnikai rendszereket összekapcsoló DIIA D4i szabvánnyal
- SimpleSet, vezeték nélküli beállítófelület
- Állandó fénykibocsátás és modulszintű hővédelem
- Független fényerő-szabályozás a beépített DynaDimmerrel
- Bemeneti feszültségtartomány: 170–264 V
- Hosszú élettartam és robusztus védelem

Alkalmazás

- Kültér
- Ipari létesítmények

Versions

Xi SR 75W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS



Xi SR 150W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS

