



Pålitelig teknologi med høy ytelse for ekstreme og tilkoblede LED-bruksområder

Xitanium LED-drivere – SR

De nye sensorklare (SR) Philips Xtreme-drivere passer perfekt til utendørs bruk. Disse robuste driverne har SR-grensesnitt og kan brukes sammen med intelligente fotoceller eller de mange styringssystemene for smarte byer som er utviklet av våre SR-sertifiserte partnere. Integrert strømforsyning, nøyaktig energimåling og utvidet diagnostikk reduserer antall komponenter og gir en vesentlig enklere design. Integrasjonen gjør også systemet mer pålitelig. Kombinert med den nye SR-universalkontakten tilbyr disse driverne fremtidsrettede løsninger for trinnvise kommunale investeringer.

Fordeler

- Sensorklar og D4i-kompatibel, ideell for bruk med sensorer i utendørs- og industribelysningssystemer
- Dobbel integrert strømforsyning til strømsensorer og trådløse radioer direkte fra driveren, åpen spesifikasjon for alle OEM-produsenter gir enklere integrasjon av sensorer i armaturen
- Lav startstrøm takket være IntelliStart, en driverintegrert funksjon som muliggjør et høyt antall drivere per MCB (75 W og oppover)

Xitanium LED-drivere – SR

Funksjoner

- Sertifisert etter DIIA intraarmaturstandard D4i
- SimpleSet, trådløst konfigurasjonsgrensesnitt
- Konstant lyseffekt (CLO) og modultemperaturbeskyttelse
- Autonom dimming via integrert DynaDimmer
- Inngangsspenningsområde 170–264 V
- Lang levetid og robust beskyttelse

Søknad

- Utendørs
- Industri

Versions

Xi SR 22W & 40W 03-10A SNEMP
230V C133 sXt BS



Xi SR 75W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS

