



Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme și conectate

Balasturi LED Xitanium – SR

Balasturile Philips Xitanium LED compatibile cu senzori (SR) sunt ideale pentru utilizare în aplicații de exterior. Aceste balasturi robuste oferă interfața SR, sunt conforme cu D4i și pot fi utilizate în combinație cu noul modul EasyAir de exterior, cu fotocelulele inteligente sau cu numeroasele sisteme urbane inteligente de management dezvoltate de partenerii noștri certificați SR. Sursa de alimentare integrată, măsurarea precisă a energiei și diagnosticarea extinsă reduc numărul de componente și simplifică semnificativ designul. Integrarea sporește, de asemenea, fiabilitatea sistemului. Combinate cu noul conector SR universal, aceste balasturi oferă soluții eficiente și în viitor pentru capacitățile de investiții treptate ale autorităților municipale.

Beneficii

- Compatibilitatea cu diferiți senzori – Sensor Ready și D4i, ideal pentru utilizare cu senzori aplicați în sisteme de iluminat de exterior și industrial
- Surse de alimentare duale integrate pentru alimentare senzori și transmisii wireless direct de la balast, specificații deschise pentru toate OEM, simplificând integrarea senzorilor în aparatul de iluminat
- Curent de pornire scăzut datorită IntelliStart, o caracteristică integrată în balast care permite un număr mare de drivere pe MCB (75 W și mai mult)

Balasturi LED Xitanium – SR

Caracteristici

- Certificat în conformitate cu standardul DIIA D4i pentru montare în interiorul aparatului de iluminat
- Interfață de configurare wireless SimpleSet
- Flux luminos constant (CLO) și protecție temperatură modul
- Reglarea autonomă a intensității luminoase prin DynaDimmer integrat
- Interval de tensiune de intrare de 170–264 V
- Durată mare de viață și producție robustă

Cerere

- Exterior
- Industrie

Versions

Xi SR 75W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS



Xi SR 150W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS

