



Spoločná, vysoko výkonná technológia na extrémne a prepojené použitie LED svietidiel

Napájače Xitanium LED – SR

Naše nové napájače Philips Xtreme pripravené na snímače (SR) sa ideálne uplatnia pri použití v exteriéri. Tieto robustné napájače sú vybavené rozhraním SR a možno ich používať v kombinácii s inteligentnými fotobunkami alebo mnohými systémami inteligentných miest vyvinutými našimi certifikovanými partnermi SR. Integrované napájanie, presné meranie energie a rozšírená diagnostika znižujú počet súčastí a výrazne zjednodušujú návrh. Integrácia navyše zvyšuje spoľahlivosť systému. V kombinácii s novým univerzálnym konektorom SR ponúkajú tieto napájače riešenia určené pre budúcnosť s možnosťou postupných investícií pre orgány štátnej správy.

Výhody

- Pripravené na snímač, kompatibilita s D4i, ideálne na použitie so snímačmi do vonkajších a priemyselných osvetľovacích systémov
- Dva integrované napájacie zdroje na napájanie snímačov a bezdrôtových rádiových prenosových zariadení priamo z napájača, otvorená špecifikácia pre všetkých výrobcov originálneho vybavenia, jednoduchšia integrácia snímačov do svietidla
- Nízky nábojový prúd vďaka technológii IntelliStart integrovanej do napájača, ktorý umožňuje použitie veľkého množstva napájačov na MCB (75 W a viac)

Napájače Xitanium LED – SR

Vlastnosti

- Certifikované podľa štandardu svietidiel DIA D4i
- SimpleSet, bezdrôtové konfiguračné rozhranie
- Stabilný svetelný výkon (CLO) a tepelná ochrana modulu
- Autonómne stmievanie prostredníctvom integrovaného prvku DynaDimmer
- Rozsah vstupného napätia 170 – 264 V
- Dlhá životnosť a mohutná ochrana

Aplikácie

- Exteriér
- Priemysel

Versions



Xi SR 75W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS



Xi SR 150W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS

