



Pålidelig teknologi med høj ydeevne til ekstreme LED-opgaver

Xitanium LED-drivere - programmerbare

Vores Xitanium programmerbare Xtreme LED-drivere med global indgangsspænding (UL, ENEC) er designet til at levere høj ydeevne, beskyttelse og konfigurerbarhed. Xtreme-teknologien sikrer maksimal robusthed og beskyttelse med en meget lang levetid. Konfiguration af programmerbare drivere kan foretages via DALI og MultiOne softwaren.

Fordele

- Ekstremt robuste og giver energibesparelser via høj effektivitet, forskellige dæmpningsniveauer og lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Fuldt programmerbare LED-drivere, der er designet til forbundne belysningsystemer
- Nemme at designe i, konfigurere og installere med udvidet diagnosticering via MultiOne

Funktioner

- Høj sikring mod spændingsudsving (CM/DM)
- Flere kontrolgrænseflader: DALI, 1-10 V (Prog+ : også AmpDim)
- Selvstændig dæmpning via integreret DynaDimmer
- Konstant lysstrøm (CLO/Constant Light Output)
- Indgangsspændingsinterval 120-277 VAC
- Lang levetid og robust beskyttelse mod fugt, vibrationer og temperatur

Xitanium LED-drivere - programmerbare

Anvendelsesområder


- Udendørs
- Industri

Versions



Xitanium Prog 75 and 150W

Målskitse



Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 150W	8 mm	226,2	42,9	37,1	240,5	211,1	500	59,1
0.35-0.7A Prog		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GL sXt								

