




Tecnología de confianza y alto rendimiento para aplicaciones LED extremas

Drivers Xitanium LED: programables

Nuestros drivers Xtreme LED programables Xitanium con tensión de entrada global (UL, ENEC) están diseñados para ofrecer altos niveles de rendimiento, protección y capacidad de configuración. La tecnología Xtreme garantiza la máxima solidez y protección con una vida útil muy larga. La configuración de los drivers programables puede hacerse mediante DALI y el software MultiOne.

Beneficios

- Máxima solidez, ahorro energético gracias a la alta eficiencia y la regulación múltiple y menores costes operativos
- Drivers LED completamente programables diseñados para sistemas de iluminación conectados
- Fácil de integrar, configurar e instalar con diagnóstico ampliado mediante MultiOne

Drivers Xitanium LED: programables

Características

- Alta protección contra sobretensiones (CM/DM)
- Múltiples interfaces de control: DALI, 1-10 V (Prog+: también AmpDim)
- Regulación autónoma a través de DynaDimmer integrado
- Flujo luminoso constante (CLO)
- Rango de tensión de entrada 120-277 V CA
- Larga vida útil y sólida protección contra la humedad, las vibraciones y la temperatura

Aplicaciones

- Exteriores
- Industria

Versions



Xitanium Prog 300W




Xitanium Prog 100W



Xitanium Prog 40W



Plano de dimensiones



Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog GL sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm
Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm

Drivers Xitanium LED: programables

Plano de dimensiones



Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 40W	5,0	144,2	27,4	28,3	148,2	139,3	275	45,6
0.70A Prog+ GL- J sXt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
XITANIUM 100W	5,5	155	50	38 mm	165	147,4	275	70 mm
0.7A PROG+ GL-Z sXt	mm	mm	mm		mm	mm	mm	

