



Tecnología fiable y de alto rendimiento para aplicaciones LED bajo condiciones extremas

Controladores LED Xitanium programables

Nuestros controladores programables Xitanium LED con voltaje de entrada global (UL, ENEC) están diseñados para ofrecer un alto rendimiento, protección y capacidad de configuración. La tecnología Xtreme garantiza la máxima robustez y protección con una vida útil muy larga. La configuración de los controladores programables puede realizarse a través de DALI y del software MultiOne.

Beneficios

- Máxima robustez, ahorro de energía gracias a la alta eficiencia y a la regulación múltiple, y menores costos de mantenimiento
- Controladores LED totalmente programables diseñados para sistemas de iluminación conectados
- Fácil de diseñar, configurar e instalar con diagnósticos ampliados mediante MultiOne

Características

- Alta protección contra sobretensiones (CM/DM)
- Múltiples interfaces de control: DALI, 1-10V (Prog+: también AmpDim)
- Atenuación autónoma mediante DynaDimmer integrado
- Producción de luz constante (CLO)
- Rango de voltaje de entrada 120-277 Vca
- Larga vida útil y sólida protección contra la humedad, las vibraciones y la temperatura

Controladores LED Xitanium programables

Aplicaciones

- Exteriores
- Industrias

Versions




Xitanium Prog 300W

Xitanium Prog 75 and 150W


Xitanium Prog 100W

Xitanium Prog 40W

Plano de dimensiones




Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 150W	8 mm	226.2	42.9	37.1	240.5	211.1	500	59.1
0.35-0.7A Prog		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GL sXt								



Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 40W	5.0	144.2	27.4	28.3	148.2	139.3	275	45.6
0.70A Prog+ GL-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
J sXt								

Controladores LED Xitanium programables

Plano de dimensiones



Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
XITANIUM 100W	5.5	155	50	38 mm	165	147.4	275	70 mm
0.7A PROG+ GL-Z	mm	mm	mm		mm	mm	mm	
sXt								

