



Luotettava ja suorituskykyinen LED-tekniikka käyttökohteisiin, joissa tarvitaan äärioloihin sopivaa kestävyyttä

Xitanium LED -liitântälaitteet – ohjelmoitavat

Xitanium-valikoiman ohjelmoitavissa Xtreme LED -liitântälaitteissa on yleismaailmallinen syöttöjännite (UL, ENEC) sekä erinomainen suorituskyky, suojaus ja mukautettavuus. Xtreme-tekniikan etuja ovat erinomainen kestävyys, suojaus ja pitkä käyttöikä. Ohjelmoitavat liitântälaitteet voidaan määrittää DALI-protokollaa ja MultiOne-ohjelmistoa käyttämällä.

Hyödyt

- Pitkäikäinen ja erittäin hyvin kestävä, tehokkaasti energiaa säästävä ratkaisu, johon on saatavana useita himmennysvaihtoehtoja. Pienemmät huoltokustannukset.
- Täysin ohjelmoitavat LED-liitântälaitteet, jotka on suunniteltu verkkoon yhdistettäviin valaistusjärjestelmiin
- Helppo suunnitella mukaan valaisinkokonaisuuteen, määrittää ja asentaa laajennettujen MultiOne-diagnostiikkatoimintojen avulla

Xitanium LED -liitäntälaitteet – ohjelmoitavat

Ominaisuudet

- Ylijännitesuojaus (CM/DM)
- Useita vaihtoehtoja ohjauskäyttöliittymälle: DALI, 1–10 V (Prog+:ssa myös AmpDim)
- Itsenäinen himmennys integroidulla DynaDimmerilla
- Jatkuva valontuotto (CLO)
- Tulojännite 120–277 V AC
- Pitkä käyttöikä ja vankka suojaus kosteutta, tärinää ja ääriämpötiloja vastaan

Käyttökohteet


- Ulkovalaistus
- Teollisuus

Versions



Xitanium Prog 300W

Mittapiirros



Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 150W 0.35–0.7A Prog GL sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm
Xitanium 75W 0.35–0.7A Prog GL sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm

Xitanium LED -liitäntälaitteet – ohjelmoitavat

