



Pålitlig teknik med hög prestanda för extrema LED-applikationer

Xitanium LED-driftdon – programmerbara

Våra programmerbara Xitanium Xtreme LED-driftdon med global ingångsspänning (UL, ENEC) är utformade för att ge hög prestanda, skydd och konfigurerbarhet. Den beprövade Xtreme-tekniken garanterar maximal robusthet och skydd under en mycket lång livslängd. Konfiguration av programmerbara driftdon kan göras via DALI- och MultiOne-programvaran.

Fördelar

- Maximal robusthet, energibesparingar tack vare hög effektivitet och flera dimringssteg samt lägre underhållskostnader
- Programmeringsbara LED-driftdon utformade för anslutna belysningsystem
- Lätt att placera, konfigurera och installera med utökad diagnostik via MultiOne

Funktioner

- Överspänningsskydd (CM/DM)
- Flera kontrollgränssnitt: DALI, 1-10 V (Prog+: även AmpDim)
- Automatisk dimring via inbyggd DynaDimmer
- Konstant ljusflöde (CLO)
- Ingångsspänningsområde 120 - 277 Vac
- Lång livslängd och kraftigt skydd mot fukt, vibrationer och olika temperaturer

Användning

- Utomhus
- Industri


Xitanium LED-driftdon– programmerbara

Versions



Xitanium Prog 40W

Måttskiss



Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 40W	5,0	144,2	27,4	28,3	148,2	139,3	275	45,6
0.70A Prog+ GL- J sXt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

