



Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes

Ballasts LED Xitanium – Lite programmables

Les ballasts LED Philips Xitanium Xtreme LITE programmables sont pensés pour offrir des performances haut de gamme et un ensemble de caractéristiques triées sur le volet, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses applications en extérieur. La gamme offre une grande polyvalence et une plage de fonctionnement personnalisable, permettant ainsi une différenciation dans les conceptions d'éclairage LED grâce à un réglage et une préparation du système pour les mises à niveau de l'efficacité des LED. La configuration des ballasts programmables n'a jamais été aussi facile, grâce à la fonction intégrée SimpleSet, un moyen rapide et sans fil de modifier et de lire les paramètres.

Avantages

- Solidité inégalée, basse consommation grâce à une efficacité élevée et à différentes options de gradation, et coûts de maintenance réduits
- Ensemble de caractéristiques configurable et équilibré prenant en charge les applications les plus courantes
- Intégration, configuration et installation aisées pour les applications de classe I et II

Ballasts LED Xitanium - Lite programmables

Fonctions

- SimpleSet, interface de configuration sans fil
- Gradation autonome grâce au DynaDimmer ou au DynaDimmer LITE intégré
- Version linéaire simplifiée du flux lumineux constant (CLO LITE)
- Gamme de tension d'entrée 220-240 Vca
- Longue durée de vie et protection fiable contre l'humidité, les vibrations et la température

Application

- Extérieur
- Industrie

Versions



Xitanium Lite Prog 165W S1 C170 BS



Xi LP 110W 03-10A S1 230V C133 sXt BS



XI LP 22W & 40W S175 transparent



Xi LP 40W 02-07A S1 230V C123 sXt BS

