



Megbízható, magas teljesítményű LED-technológia az extrém környezetekhez

Xitanium LED-előtétek – alapszinten programozható

Az alapszinten programozható Philips Xitanium LED-előtétek a gondosan megválasztott jellemzőknek és funkcióknak köszönhetően költséghatékonyan kínálják a felsőkategóriás teljesítményt, így kiváló választást jelentenek számos kültéri alkalmazási területen. A működési tartományok testreszabási lehetősége igen rugalmassá teszi portfóliónkat, és a finomhangolási lehetőségekkel kiemeli a mezőnyből LED-es világítástechnikai termékeinket, amelyek a LED-es világítás hatásfokának növelésére is elő lettek készítve. A programozható előtétek beállítását minden korábbinál egyszerűbbé teszi a SimpleSet technológia, amellyel gyorsan, vezeték nélküli kapcsolatokon keresztül is lekérdezhetők és beállíthatók a paraméterek.

Előnyök

- Kiemelkedő robusztusság, magasfokú hatékonyságból és többszörös fényerőszabályozásból eredő energiatakarítás, valamint alacsonyabb karbantartási költségek
- Részleges konfigurálhatóság a leggyakoribb alkalmazási területekhez
- Könnyen beilleszthetők, beállíthatók és üzembe helyezhetők I. és II. érintésvédelmi osztályú alkalmazási területeken

Xitanium LED-előtétek – alapszinten programozható

Szolgáltatások

- SimpleSet, vezeték nélküli beállítófelület
- Független fényerő-szabályozás a beépített DynaDimmer vagy DynaDimmer LITE komponenssel
- Az állandó fénykibocsátású termék egyszerűsített lineáris változata (CLO LITE)
- Bemeneti feszültségtartomány: 220–240 V (váltóáram)
- Hosszú élettartam, hatékony védelem nedvesség, rázkódás és szélsőséges hőmérséklet ellen

Alkalmazás

- Kültér
- Ipari létesítmények

Versions



Xitanium Lite Prog 165W S1 C170 BS



Xi LP 22W 03-010A S1 230V C123 sXt BS



XI LP 22W & 40W S175 transparant



Xi LP 40W 02-07A S1 230V C123 sXt BS

