



Spolehlivá a vysoce výkonná technologie pro použití LED svítidel v extrémních podmínkách

Předřadníky Xitanium LED – se základními možnostmi programování

LED předřadníky Philips Xitanium se základními možnostmi programování nabízejí základní sadu funkcí a špičkový výkon. Díky tomu představují upřednostňovanou volbu pro různé způsoby použití v exteriéru. Portfolio nabízí vysokou flexibilitu, přizpůsobitelný provozní interval a jedinečné možnosti návrhu LED osvětlení díky ladění systému a připravenosti na zvyšování účinnosti technologie LED. V této produktové řadě nabízí společnost Philips předřadníky v kompaktním provedení a se základní sadou funkcí, které poskytují vysokou hodnotu pro zákazníky z řad výrobců OEM i koncové uživatele. Klíčové funkce jako nastavitelný výstupní proud (AOC) a ochrana proti přepsání (OWP) jsou programovatelné prostřednictvím rozhraní SimpleSet, které představuje snadnou a rychlou možnost konfigurace předřadníku bez nutnosti jeho zapojení do elektrické sítě. Funguje skvěle v kombinaci se základním konfiguračním softwarem MultiOne. Tyto produkty mohou nahradit stávající jednoproudé předřadníky venkovního LED osvětlení a poskytnou významná vylepšení, co se týče programování, montáže do svítidla, elektrického výkonu a snížení složitosti logistických kódů.

Předřadníky Xitanium LED – se základními možnostmi programování

Výhody

- Robustní design pro venkovní použití a nižší náklady na údržbu
- Snadný návrh, konfigurace a instalace pro způsoby použití odpovídající třídě I a třídě II se základními konfigurovatelnými funkcemi pro širokou škálu použití
- Kompaktní provedení umožňuje integraci ve svítidlech s menšími rozměry.

Vlastnosti

- SimpleSet, bezdrátové rozhraní konfigurace
- Odolnost proti rázům
- Konfigurovatelný provozní interval (AOC)
- Ochrana proti přepsání (OWP)
- Dlouhá životnost a robustní ochrana proti vlhkosti, vibracím a vysokým teplotám

Aplikace

- Exteriér
- Průmysl

Versions



Xi BP 75W 03-10A S 230V C133 sXt TB

