



Tecnología de confianza y alto rendimiento para aplicaciones LED extremas

Xitanium LED drivers – basic programmable

Los controladores LED programables Philips Xitanium Basic ofrecen un conjunto básico de características y un alto rendimiento, lo que los convierte en la opción preferida para diversas aplicaciones para exterior. La gama ofrece flexibilidad con una ventana de funcionamiento personalizable, lo que permite diferenciar los diseños de iluminación mediante la sintonización del sistema y prepararlos para actualizar la eficacia de los LED. En esta familia de productos, Philips ofrece a los conductores un formato compacto con un conjunto básico de características, que ofrece un alto valor para los clientes OEM y los usuarios finales. Las características principales AOC (corriente de salida ajustable) y OWP (a través de la protección contra sobrescritura) son programables a través de SimpleSet, una manera fácil y rápida de configurar el controlador sin necesidad de accionarlo. Una excelente combinación con el software de configuración básica MultiOne. Los productos pueden sustituir a los controladores LED para exterior de corriente única existentes y aportarán una mejora significativa en la programación, el montaje en una luminaria, el rendimiento eléctrico y menos variedad en los códigos logísticos.

Xitanium LED drivers - basic programmable

Beneficios

- Solidez al aire libre y menores costes operativos
- Fácil de diseñar, configurar e instalar para aplicaciones de clase I y de clase II con características configurables básicas que abarcan muchas aplicaciones
- Permite la integración en luminarias de tamaño (más) pequeño gracias a los factores de forma compactos

Características

- SimpleSet, interfaz de configuración inalámbrica
- Alta inmunidad frente a sobretensiones
- Ventana de funcionamiento configurable (AOC)
- Protección contra sobrescritura (OWP)
- Larga vida útil y sólida protección contra la humedad, las vibraciones y la temperatura

Aplicaciones

- Exteriores
- Industria

Versions



Xi BP 12W 01-05A S 230V C100 TB2



Xi BP 110W 02-07A S 230V C133 sXt TB

