



Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes

Ballasts LED Xitanium – Basic programmables

Les pilotes de LED Basic programmables Philips Xitanium offrent un ensemble de caractéristiques de base et des performances élevées, ce qui en fait un choix privilégié pour diverses applications en extérieur. La gamme offre une grande polyvalence et une plage de fonctionnement personnalisable, permettant ainsi une différenciation dans les conceptions d'éclairage LED grâce à un réglage et une préparation du système pour les mises à niveau de l'efficacité des LED. Dans cette famille de produits, Philips propose des pilotes compacts dotés d'un ensemble de fonctionnalités de base, qui offrent une grande valeur ajoutée aux équipementiers comme aux utilisateurs finaux. Les caractéristiques clés AOC (courant de sortie réglable) et OWP (protection contre l'écrasement) sont programmables via SimpleSet, un moyen simple et rapide de configurer le pilote sans avoir à le mettre sous tension. Une excellente combinaison avec le logiciel de configuration de base MultiOne. Ces produits peuvent remplacer les pilotes de LED à courant unique existants pour l'extérieur. Ils améliorent de façon significative la programmation, l'assemblage dans un luminaire, les performances électriques et la réduction de la variété des codes logistiques.

Avantages

- Robustesse extérieure et coûts de maintenance réduits
- Intégration, configuration et installation aisées pour les applications de classe I et II, avec caractéristiques basiques configurables couvrant un grand nombre d'applications
- Intégration possible dans des luminaires de (plus) petite taille grâce à différents formats compacts

Ballasts LED Xitanium – Basic programmables

Fonctions

- SimpleSet, interface de configuration sans fil
- Excellente résistance à la surtension
- Plage de fonctionnement configurable (AOC)
- Protection contre l'écrasement (OWP)
- Longue durée de vie et protection fiable contre l'humidité, les vibrations et la température

Application

- Extérieur
- Industrie

Versions



Xi BP 12W 01-05A S 230V C100 TB2



Xi BP 110W 02-07A S 230V C133 sXt TB

