



Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme LED-toepassingen

Xitanium LED-drivers – basis programmeerbaar

Philips Xitanium basis programmeerbare LED-drivers hebben een basisset met functies en leveren uitstekende prestaties, waardoor ze populair zijn voor veel buitentoepassingen. Het assortiment biedt een hoge mate van flexibiliteit met een op maat aan te passen werkvenster, wat differentiatie in het ontwerp van LED-verlichting mogelijk maakt via een fijne afstemming van het systeem en voorbereiding voor opwaarderingen van het LED-rendement. In deze productfamilie biedt Philips drivers in compacte vormfactoren met een basisset functies, die een hoge waarde bieden voor zowel OEM-klanten als eindgebruikers. De belangrijkste eigenschappen AOC (adjustable output current) en OWP (Over Write Protection) zijn programmeerbaar via SimpleSet, een eenvoudige en snelle manier om de driver te configureren zonder de driver van voeding te hoeven voorzien. Een uitstekende combinatie met de basisconfiguratiesoftware MultiOne. De producten kunnen de bestaande LED-drivers voor buiten met één stroombereik vervangen en grote verbeteringen opleveren voor de programmering, de montage in een armatuur en de elektrische prestaties en er is minder variëteit in logistieke codes.

Voordelen

- Robuustheid voor buiten en lagere onderhoudskosten
- Eenvoudige design-in, configuratie en installatie voor Klasse I- en Klasse II-toepassingen met basisconfiguratiefuncties voor veel toepassingen
- Maakt integratie mogelijk in klein(ere) armaturen vanwege de kleine vormfactor(s)

Xitanium LED-drivers – basis programmeerbaar

Kenmerken

- SimpleSet, interface voor draadloze configuratie
- Hoge bestendigheid tegen piekstroom
- Configureerbaar werkvenster (AOC)
- Bescherming tegen overschrijving (OWP)
- Lange levensduur en robuuste bescherming tegen vocht, trillingen en temperatuur

Toepassing

- Buiten
- Industrie

Versions



Xi BP 75W 03-10A S 230V C133 sXt TB

