



# Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme

## Balasturi Xitanium LED – programabile în varianta de bază

Balasturile LED Philips Xitanium programabile de bază oferă un set de caracteristici de bază și performanță înaltă, fiind alegerea preferată pentru diverse aplicații la exterior. Portofoliul oferă flexibilitate cu o fereastră de operare personalizabilă, permițând diferențierea între proiectele de iluminat cu LED prin reglajul sistemului și fiind pregătite pentru modernizările aduse eficienței LED. În această familie de produse, Philips oferă balasturi în factori de formă compactă, cu un set de caracteristici de bază, care oferă valoare înaltă atât pentru clienții OEM, cât și pentru utilizatorii finali. Caracteristicile cheie AOC (curent de ieșire reglabil) și OWP (protecție la suprascriere) sunt programabile prin SimpleSet, un mijloc ușor și rapid de configurare a balastului fără a fi nevoie de alimentarea acestuia. O combinație excelentă cu software-ul de configurare de bază MultiOne. Produsele pot înlocui balasturile LED de exterior existente cu curent unic și va aduce o îmbunătățire semnificativă în ceea ce privește programarea, montarea într-un aparat de iluminat, performanța electrică și mai puțină varietate în ceea ce privește codurile logistice.

### Beneficii

- Robustețe în utilizarea la exterior și costuri de întreținere mai mici
- Montare, configurare și instalare ușoare pentru aplicațiile de Clasa I și Clasa a II-a cu caracteristici configurabile de bază care acoperă o multitudine de aplicații
- Permit integrarea în aparate de iluminat de dimensiuni mai mici datorită factorului de formă compactă

## Balasturi Xitanium LED – programabile în varianta de bază

### Caracteristici

- Interfață de configurare wireless SimpleSet
- Imunitate la supratensiune
- Fereastră de operare configurabilă (AOC)
- Protecție la suprascriere (OWP)
- Durată de viață mare și protecție robustă împotriva umidității, vibrațiilor sau temperaturilor

### Cerere

- Exterior
- Industrie

### Versions



Xi BP 75W 03-10A S 230V C133 sXt TB

