



Spoločná, vysoko výkonná technológia na extrémne použitie LED svietidiel

Napájače Xitanium LED – programovateľné na základnej úrovni

Napájače LED Philips Xitanium so základnými možnosťami programovania ponúkajú základný súbor funkcií a špičkový výkon. Vďaka tomu predstavujú uprednostňovanú voľbu pre rôzne spôsoby použitia v exteriéri. Portfólio ponúka vysokú flexibilitu s prispôsobiteľným prevádzkovým intervalom a umožňuje odlišiť návrh osvetlenia LED prostredníctvom vyladenia systému a pripravenosti na modernizáciu účinnosti technológiou LED. V tomto produktovom rade ponúka spoločnosť Philips napájače s kompaktným prevedením a základným súborom funkcií, ktoré ponúkajú vysokú hodnotu pre výrobcov OEM a aj koncových používateľov. Kľúčové funkcie ako nastaviteľný výstupný prúd (AOC) a ochrana proti prepísaniu (OWP) možno naprogramovať prostredníctvom rozhrania SimpleSet, ktoré predstavuje jednoduchú a rýchlu možnosť konfigurácie napájača bez nutnosti jeho zapojenia do elektrickej siete. Funguje výborne v kombinácii so základným konfiguračným softvérom MultiOne. Tieto produkty môžu nahradiť existujúce jednopréúdové napájače vonkajšieho LED osvetlenia a poskytnú významné vylepšenia z hľadiska programovania, montáže do svietidla, elektrického výkonu a zníženia rozsahu logistických kódov.

Výhody

- Odolnosť na použitie vonku a nižšie náklady na údržbu
- Jednoduchá dizajnová integrácia, konfigurácia a montáž pre použitia triedy I a II s funkciami na základnú konfiguráciu, ktoré zahŕňajú rôzne použitia
- Kompaktné prevedenie umožňuje integráciu vo svietidlách s menšími rozmermi

Napájače Xitanium LED – programovateľné na základnej úrovni

Vlastnosti

- SimpleSet, bezdrôtové konfiguračné rozhranie
- Odolnosť voči vysokému prepätiu
- Konfigurovateľný prevádzkový rozsah (AOC)
- Ochrana proti prepísaniu (OWP)
- dlhá životnosť a robustná ochrana proti vlhkosti, vibráciám a vysokým teplotám

Aplikácie

- Exteriér
- Priemysel

Versions



Xi BP 75W 03-10A S 230V C133 sXt TB

