



# Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme

## Balasturi Xitanium LED – cu reglarea intensității luminoase între 1 și 10 V

Balasturile LED Xtreme cu curent unic Philips Xitanium oferă performanță, raport bun calitate-preț, durată mare de viață și fiabilitate în aplicațiile solicitante de iluminat LED la exterior și industrial. Ideale pentru iluminatul străzilor, iluminatul stradal urban, iluminatul spațiilor și iluminat intens, iluminat la înălțimi mari și iluminatul tunelurilor. Sunt proiectate pentru a fi ușor de integrat în aparatele dumneavoastră de iluminat. Fluxul luminos este complet reglabil printr-o interfață analogică de reglare a intensității luminoase între 1 și 10 V.

### Beneficii

- Robustețea dovedită, etanșeitatea la apă și fiabilitatea asigură cel mai redus nivel de întreținere în timp pentru corpurile de iluminat
- Dimensiune extrem de compactă, potrivită pentru o gamă largă de aparate de iluminat
- Ușor de integrat în proiectarea aparatelor de iluminat datorită gestionării termice bune și a marjei EMI suplimentare

### Caracteristici

- Robustețea dovedită și construcție fiabilă a balastului electronic
- Atingerea celei mai înalte eficiențe energetice datorită tehnologiei avansate
- Adecvat pentru utilizarea în aparate de iluminat cu izolație din Clasa I sau Clasa a II-a
- Durată de viață mare și garanție de cinci ani
- Protecție robustă contra supratensiunii

## Balasturi Xitanium LED - cu reglarea intensității luminoase între 1 și 10 V

### Cerere

- Exterior
- Industrie

### Versions

Xitanium 150W 0.70A 1-10V 230V  
S240 sXt BS

