



Luminaria robusta y conectable con un rendimiento sobresaliente.

Pacific LED Gen5

Pacific LED Gen5 es una luminaria LED estanca innovadora y de alta gama que destaca por su óptimo rendimiento. Responde a los exigentes requisitos de las industrias más rigurosas y actuales. Es una luminaria muy robusta, compacta y fiable con una excelente calidad de luz. Con un alto grado de protección mecánica (IK08), contra la entrada de agua y polvo (IP66) y combinado con una resistencia química demostrada, Pacific LED gen5 puede soportar perfectamente las duras condiciones de la industrias de automoción, alimentarias y pesadas. Pero también ofrece un excelente rendimiento en garajes y almacenes. Las luminarias Pacific LED Gen5 ofrecen una calidad de luz de nivel superior, sin artefactos y con una luz homogénea, se ofrecen con diversas ópticas y una amplia gama de flujos luminosos (hasta 15.000 lm). Esto garantiza una mayor flexibilidad a la hora de planificar un estudio de iluminación optimizado. Además, están diseñadas con un enfoque en economía circular, lo que significa que estas luminarias, totalmente reparables, pueden actualizarse para prolongar su ciclo de vida global. Las luminarias destacan por su rápida y sencilla instalación que facilita el cableado y las diversas opciones de conexión y montaje. Pero también por su interesante coste total de propiedad, su eficiencia energética y su facilidad de mantenimiento, con la mínima interrupción de las operaciones en aplicaciones exigentes. Para que la Pacific LED Gen5 sea aún más completa, la integración del sistema con Interact Pro brinda oportunidades adicionales para una eficiencia optimizada, ahorros energéticos, así como mejoras en la gestión de la luz, la productividad y la seguridad. Esto hace que esté preparada para el futuro en todos los aspectos. Descubra Pacific LED Gen5. Rendimiento óptimo para entornos exigentes.

Pacific LED Gen5

Beneficios

- Larga vida útil que brinda mayor tranquilidad en la instalación de iluminación.
- Adecuado para su aplicación industrial debido a su amplia cobertura, incluidas la industria alimentaria, industrias pesadas y químicas, automoción, aparcamientos y almacenes.
- Reduzca sus inversiones en mantenimiento gracias a la facilidad de servicio y de sustitución de piezas con un enfoque modular.
- Se puede integrar en una instalación de iluminación conectada Interact para optimizar las operaciones y maximizar el ahorro energético y la información.

Características

- Alta eficiencia energética y larga vida útil: hasta 160 lm/W y vida útil de hasta 100.000 horas L90* (según versiones).
- Amplia cobertura de aplicaciones con un gran flujo luminoso (hasta 15.000 lúmenes) y opciones de ópticas, combinada con materiales de alta calidad resistentes a los productos químicos.
- Arquitectura de producto robusta y compacta, con alta protección contra el agua y el polvo (IP66), combinada con un alto grado de protección mecánica (IK08).
- Alta uniformidad, control de deslumbramiento y distribución de la luz sin artefactos.
- Instalación y mantenimiento sin complicaciones.

Aplicaciones

- Procesamiento de alimentos
- Garajes
- Fabricación
- Almacenes/centros de distribución

Advertencias y seguridad


- La radiación UV dañará el material con el paso del tiempo, lo que provocará la pérdida de la estanqueidad y del índice IP66.
- No instale la luminaria en lugares donde la luminaria estará expuesta a la luz solar directa.

Versions



Pacific LED gen5, L1200

Plano de dimensiones



Pacific LED Gen5

Detalles del producto



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Información general	
Driver incluido	Sí
Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08
Código de protección de entrada	IP66
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC plus
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-7%

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Tipo de óptica
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Haz estrecho - Óptica para estanterías altas
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Haz estrecho - Óptica para estanterías altas
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10.000 lm	Haz ancho
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12.000 lm	Haz ancho
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10.000 lm	Haz ancho
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12.000 lm	Haz ancho
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6.600 lm	Ópalo
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Haz ancho
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Haz ancho
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4.200 lm	Haz ancho
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Haz ancho
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Haz estrecho - Óptica para estanterías altas
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Haz ancho
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Haz ancho

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Tipo de óptica
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Haz ancho
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4.200 lm	Haz ancho
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Haz ancho
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K	133 lm/W	5.300 lm	Ópalo
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Haz ancho
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Haz ancho
77197000	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Haz ancho
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2.300 lm	Haz ancho
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2.300 lm	Haz ancho

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	48,5 W	10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	26 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	48,5 W	10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	52 W	10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	44 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W	10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	39,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	52 W	10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	62 W	10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	76 W	10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	51 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	48,5 W	10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	55 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	62 W	62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	76 W	62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	48,5 W	62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	51 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	48,5 W	62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	40 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W	62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	39,5 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W	62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	51 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W	77197000	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	40 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W	10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	14,4 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	25,5 W	62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	15,2 W

Controles y regulación

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Control	
		Regulable	integrado
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	No	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Sí	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	No	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Sí	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Sí	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Sí	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Sí	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	No	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	No	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	No	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Sí	Antena Interact SNS410
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	No	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	No	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	No	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Sí	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Sí	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	No	-

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Clase de peligro de explosión
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Zona 2 y 22
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zona 2 y 22
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zona 2 y 22
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zona 2 y 22
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Control	
		Regulable	integrado
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Sí	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Sí	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	No	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Sí	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Sí	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	No	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Sí	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Sí	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	No	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	No	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	No	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	No	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Sí	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	No	-
77197000	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	No	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Sí	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	No	-

Order Code	Full Product Name	Clase de peligro de explosión
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
77197000	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración con interfaz DALI	3 hora(s)
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 °C a +45 °C

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración con interfaz DALI	3 hora(s)
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración con interfaz DALI	3 hora(s)
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-
77197000	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 °C a +45 °C

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 °C a +30 °C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 °C a +30 °C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 °C a +45 °C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 °C a +45 °C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 °C a +45 °C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 °C a +45 °C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 °C a +45 °C
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 °C a +45 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 °C a +40 °C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 °C a +40 °C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 °C a +30 °C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 °C a +30 °C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 °C a +45 °C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 °C a +45 °C
77197000	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-25 °C a +45 °C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25 °C a +45 °C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25 °C a +45 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
77197000	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3

Datos de producto




Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C


Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
77197000	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867704**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867723**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867732**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867735**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867706**



**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867712**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867724**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867727**


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867715**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867737**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867734**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868290**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707

Pacific LED Gen5

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869407

