



Luminaire robuste, pouvant être connecté, et offrant d'excellentes performances.

Pacific LED Gen5

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Il s'agit d'un luminaire très robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Les luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés de manière à prolonger leur cycle de vie complet. Ces luminaires se démarquent en raison de leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, des diverses options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi en raison de leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous

Pacific LED Gen5

les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

Avantages

- Une longue durée de vie qui procure une totale tranquillité d'esprit concernant vos installations d'éclairage.
- Convient pour une large gamme d'applications industrielles, notamment la production alimentaire, l'industrie chimique et l'industrie lourde, l'automobile, les parkings couverts et les entrepôts.
- Réduit vos coûts de maintenance grâce à un entretien et à un remplacement de pièces aisés et une approche modulaire.
- Peut être intégré dans une installation d'éclairage connecté Interact pour optimiser les opérations et maximiser les économies d'énergie et les informations recueillies.

Fonctions

- Haute efficacité énergétique, jusqu'à 160 lm/W, et longue durée de vie L80, jusqu'à 100 000 heures.
- Large gamme d'applications avec nombreux flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm) et un grand choix d'optiques, ainsi que des matériaux de grande qualité résistants aux produits chimiques.
- Architecture produit robuste et compacte, avec une protection élevée contre l'eau et la poussière (IP66) et contre les chocs mécaniques (IK08).
- Excellente uniformité, contrôle de l'éblouissement et distributions de lumière sans artefact.
- Installation et maintenance très simples.

Application

- Transformation de produits alimentaires
- Parkings couverts
- Sites de production
- Entrepôts/centres de distribution

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Versions




Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, L700

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marque ENEC plus
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-7%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8'000 lm	Faisceau extensif
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6'400 lm	Faisceau extensif
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8'000 lm	Faisceau extensif
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6'400 lm	Faisceau extensif
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8'000 lm	Faisceau extensif
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4'200 lm	Faisceau extensif
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6'400 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6'400 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6'400 lm	Faisceau extensif
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6'400 lm	Faisceau extensif
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6'400 lm	Faisceau extensif
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6'400 lm	Faisceau extensif
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6'400 lm	Faisceau ultra-extensif
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6'400 lm	Faisceau ultra-extensif
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau extensif
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau extensif
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau extensif
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau ultra-extensif
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau ultra-extensif
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4'200 lm	Faisceau extensif
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4'200 lm	Faisceau extensif
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4'200 lm	Faisceau ultra-extensif
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	165 lm/W	4'200 lm	Faisceau extensif
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4'200 lm	Faisceau extensif
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4'200 lm	Faisceau extensif
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4'200 lm	Faisceau ultra-extensif
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	4'200 lm	Faisceau extensif
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4'200 lm	Faisceau ultra-extensif
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6'400 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6'400 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
77396700		4000 K	154 lm/W	10'000 lm	Faisceau ultra-extensif
77397400		4000 K	152 lm/W	10'000 lm	Faisceau ultra-extensif
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	162 lm/W	6'400 lm	Faisceau extensif
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	160 lm/W	6'400 lm	Faisceau extensif
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	160 lm/W	6'400 lm	Faisceau extensif
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de	Efficacité	Flux	Type d'optique
		couleur corrélée	lumineuse		
		(nom.)	(nominale)	lumineux	
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau extensif
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	157 lm/W	8'000 lm	Faisceau extensif
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2'300 lm	Faisceau extensif
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2'300 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	48.5 W	62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	25.5 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W	62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	26 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W	62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	26 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39.5 W	62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	26 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48.5 W	62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	26 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	25.5 W	62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	26 W
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	40 W	62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	40 W
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	39.5 W	62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	39.5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	40 W	62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	51 W
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	40 W	62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	51 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	39.5 W	77396700		65 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	39.5 W	77397400		66 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	40 W	62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	39.5 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	39.5 W	62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	40 W
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	51 W	62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	40 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	51 W	62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	51 W	62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	51 W	62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	51 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	51 W	10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	14.4 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	51 W	62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	15.2 W
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	51 W			
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	51 W			
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	25.5 W			
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	25.5 W			
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	25.5 W			

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de	Commande
		l'intensité	
		lumineuse	intégrée
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Oui	Antenne Interact SNS410
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Non	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Non	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Oui	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Oui	-

Order Code	Full Product Name	Variation de	Commande
		l'intensité	
		lumineuse	intégrée
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Non	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Non	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Oui	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Non	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Non	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Oui	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Oui	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Non	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Oui	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Non	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Oui	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Non	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Non	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Oui	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Oui	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Non	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Oui	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Non	-
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Non	-
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Non	-
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Non	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Non	-
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Oui	-
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Oui	-
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Oui	-
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Oui	-
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Non	-
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Oui	-
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Non	-
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Oui	-
77396700		Non	-
77397400		Oui	-
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Oui	-
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Non	-
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Non	-
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Non	-
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Oui	-
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Non	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Oui	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Non	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Zone 2 et 22
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zone 2 et 22
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zone 2 et 22
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zone 2 et 22
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
77396700		-
77397400		-
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 à +45 °C	1	0.4
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 à +45 °C	1	0.4
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 à +45 °C	1	0.4
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-25 à +45 °C	1	0.4
77396700		-25 à +25 °C	-	-
77397400		-25 à +25 °C	-	-
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-25 à +45 °C	1	0.4
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25 à +45 °C	1	0.4
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-25 à +45 °C	1	0.4
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-25 à +45 °C	1	0.4
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-25 à +45 °C	1	0.4
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25 à +45 °C	1	0.4
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25 à +45 °C	1	0.4
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25 à +45 °C	1	0.4

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77396700		(0.38, 0.38) SDCM <3
77397400		(0.38, 0.38) SDCM <3
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
77396700		WT490C
77397400		WT490C
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910770229590




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868259


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868423




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868706**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868288**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868705**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868419




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868613**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868422**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868266**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868256**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868611




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868262**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867703**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868418




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868420


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868421




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868707**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868614




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868612**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868615**



**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868619**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868616**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868617**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868618




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868620




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868621



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868622



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869609



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869608

