



Στιβαρό φωτιστικό με βέλτιστη απόδοση σε όλη τη διάρκεια ζωής για αδιάβροχο φωτισμό

Pacific LED Gen5 Value

Το Pacific LED gen5 Value είναι ένα καινοτόμο και κορυφαίο στην κατηγορία του αδιάβροχο φωτιστικό LED που εκθειάζεται για τη βέλτιστη απόδοσή του. Πληροί τις απαιτητικές προδιαγραφές σύγχρονων βιομηχανιών και βιομηχανιών με αντίξοο περιβάλλον. Είναι ένα πολύ στιβαρό, συμπαγές και αξιόπιστο φωτιστικό, με φως εξαιρετικής ποιότητας. Με υψηλό βαθμό μηχανικής προστασίας (IK08) και προστασίας από τη διείσδυση νερού και σκόνης (IP66), σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη αντοχή σε χημικές ουσίες, το Pacific LED gen5 Value επιδεικνύει τέλεια αντοχή στις αντίξοες συνθήκες της αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων και της βαριάς βιομηχανίας. Επιπλέον, ο αδιάβροχος φωτισμός του είναι εξίσου καλός σε χώρους στάθμευσης και αποθήκες. Με πολλαπλά οπτικά συστήματα και μεγάλο εύρος φωτεινής ισχύος. Τα φωτιστικά Pacific LED gen5 Value παρέχουν ανώτερης ποιότητας, χωρίς παραμορφώσεις και ομοιογενή φωτισμό. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό βελτιστοποιημένων προγραμμάτων φωτισμού. Επιπλέον, η σχεδιάσή τους βασίζεται στη φιλοσοφία του αειφόρου φωτισμού, το οποίο σημαίνει ότι παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης αυτών των πλήρως επισκευαζόμενων φωτιστικών, ώστε να παρατείνεται η συνολική διάρκεια ζωής τους. Αυτά τα φωτιστικά ξεχωρίζουν λόγω της δυνατότητας γρήγορης και εύκολης εγκατάστασης που διευκολύνει την περαστή καλωδίωση και των διαφόρων επιλογών σύνδεσης και στερέωσης. Αλλά, και λόγω της ενεργειακής απόδοσης και της ευκολίας στη συντήρηση – με ελαχιστοποίηση της διακοπής των λειτουργιών σε απαιτητικές εφαρμογές. Ανακαλύψτε τα Pacific LED gen5 Value. Στιβαρά φωτιστικά με βέλτιστη απόδοση για αδιάβροχο φωτισμό.

Οφέλη

- Συμπαγής, στιβαρή και αξιόπιστη λύση για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών (παραγωγή τροφίμων, βαριές και χημικές βιομηχανίες, αυτοκίνητα, γκαράζ και αποθήκες)
- Επιλογή μήκους, φωτεινής ροής και σχήματος δέσμης
- Μεγάλη ομοιομορφία και κατανομή φωτός χωρίς παραμορφώσεις
- Λιγότερη συντήρηση – δομοστοιχειωτή προσέγγιση για εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση εξαρτημάτων

Χαρακτηριστικά

- Ενεργειακά αποδοτικό και μεγάλη διάρκεια ζωής: έως 140 lm/W και 50.000 ώρες ζωής για τα L80
- Στιβαρή και συμπαγής αρχιτεκτονική, υψηλή προστασία νερού και σκόνης (IP66) και μηχανική (IK08) προστασία
- Επιλογή φωτεινής ροής και οπτικών συστημάτων, καθώς και υλικά υψηλής ποιότητας ανθεκτικά στις χημικές ουσίες
- Μεγάλη ομοιομορφία, έλεγχο θάμβωσης και κατανομή φωτός χωρίς παραμορφώσεις.
- Εγκατάσταση και συντήρηση χωρίς κόπο.

Εφαρμογή

- Επεξεργασία τροφίμων
- Χώροι στάθμευσης
- Χώροι παραγωγής
- Αποθήκες/κέντρα διανομής

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Η υπεριώδης ακτινοβολία θα προκαλέσει βλάβες στο υλικό με τον καιρό με αποτέλεσμα να πάψει να έχει αδιάβροχη στεγανοποίηση και χαρακτηρισμό IP66.
- Μην εγκαταστήσετε το φωτιστικό σε σημεία όπου θα είναι εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακό φως


Versions



Pacific LED gen5, L1800

Pacific LED Gen5 Value

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector

Pacific LED Gen5 Value

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Ευρείας δέσμης
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 έως +45 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC Plus
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ανοχή φωτεινής ροής	+/- 7%
Στοιχεία προϊόντος	
Κωδικός ονομασίας σειράς	WT475C

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού


Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
62363700	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	132 lm/W	10.700 lm
62313200	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	141 lm/W	4.200 lm
62361300	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	133 lm/W	7.200 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας


Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
62363700	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	81 W
62313200	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	29,8 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
62361300	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	54 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868248



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868298



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868296

