



Luminario resistente con un rendimiento óptimo a lo largo de su duración para iluminación impermeable

Pacific LED Gen5 Value

Pacific LED Gen5 Value es un luminario LED a prueba de agua innovadora y la mejor de su clase, elogiada por su óptimo rendimiento. Cumple los exigentes requisitos de las industrias contemporáneas y de trabajo pesado. Es un luminario muy robusta, compacta y confiable, con una excelente calidad de luz. Con un alto grado de protección mecánica (IK08), contra el agua y el polvo (IP66), combinado con una probada resistencia química, la Pacific LED Gen5 Value soporta perfectamente las duras condiciones de la industria automotriz, alimentaria y pesada. Pero este sistema de iluminación a prueba de agua también se desempeña bien en estacionamientos y almacenes. Cuenta con múltiples ópticas y una amplia gama de salidas luminosas. Los luminarios Pacific LED Gen5 Value proporcionan una calidad de luz superior, sin artefactos y homogénea. Esto garantiza una mayor flexibilidad en la planificación optimizada del esquema de iluminación. También están diseñadas con un enfoque circular, lo que significa que estas luminarios totalmente reparables pueden actualizarse para ampliar su ciclo de vida general. Estos luminarios destacan por su instalación rápida y sencilla, que facilita el cableado y diversas opciones de conexión y montaje. Pero también por su eficiencia energética y facilidad de mantenimiento, con la mínima interrupción de las operaciones en aplicaciones exigentes. Descubra Pacific LED Gen5 Value. Luminarios robustas con un rendimiento óptimo para una iluminación a prueba de agua.

Pacific LED Gen5 Value

Beneficios

- Solución compacta, robusta y fiable para brindar una larga duración.
- Amplia gama de aplicaciones industriales (producción de alimentos, industria química y pesada, automoción, estacionamientos y almacenamiento)
- Variedad de longitudes, flujos, haces y formas
- Alta uniformidad y distribución lumínica sin artefactos
- Menos mantenimiento: enfoque modular para facilitar el mantenimiento y el reemplazo de piezas

Características

- Eficacia energética y larga duración: hasta 140 lm/W y una duración de hasta 50,000 horas L80.
- Arquitectura robusta y compacta, alta protección contra agua y polvo (IP66) y mecánica (IK08)
- Opción de emisión de lúmenes y óptica, además de materiales resistentes a productos químicos de alta calidad
- Alta uniformidad, control del deslumbramiento y distribuciones lumínicas sin artefactos.
- Instalación y mantenimiento sin complicaciones.

Aplicaciones

- Procesamiento de alimentos
- Estacionamientos
- Fábricas
- Centros de distribución/almacenamiento

Advertencias y seguridad

- La radiación UV dañará el material con el tiempo, lo que dará como resultado la pérdida del sellado impermeable y el grado de protección IP66
- No instales el luminario en lugares donde estará expuesta a la luz solar directa


Versions



Pacific LED gen5, L1200

Pacific LED Gen5 Value

Plano de dimensiones




Detalles del producto



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868248

