



Vankkatekoinen ja vesitiivis valaisin, joka toimii optimaalisella suorituskyvyllä koko polttoajan ajan

Pacific LED Gen5 Value

Pacific LED Gen5 Value -valaisin on innovatiivinen, laadukas ja vesitiivis LED-valaisin, jolla on erinomainen suorituskyky. Se täyttää nykyaikaisen teollisuuden asettamat kovat vaatimukset: valaisin on erittäin vankka, kompakti ja luotettava, ja sen valoteho on erinomainen. Korkeatasoinen mekaaninen suojaus (IK08), vesi- ja pölysuojaukset (IP66) sekä käytössä todistettu kemikaalikestävyys takaa, että Pacific LED Gen5 Value sopii erinomaisesti auto- ja elintarviketeollisuuden ja raskaan teollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Valaisin sopii myös luonnollisesti pysäköintilaitoksiin ja varastohalleihin. Pacific LED Gen5 Value valaisimet tuottavat yhdenmukaista laadukasta valoa, ja laajasta valikoimasta löytyy useita eri optiikka- ja valovirtaversioita (jopa 15 000 lm). Tämä tuo lisää joustavuutta optimoidun valaistusjärjestelmän suunnitteluun. Valaisimet on suunniteltu elinkaariajattelun mukaisesti, mikä tarkoittaa, että täysin huollettavia valaisimia voidaan myös päivittää ja siten pidentää niiden kokonaisikäkäyttöä. Valaisimen asennus on helppoa ja nopeaa, mikä yksinkertaistaa tarvittavaa kaapelointia, erilaisia liitäntä- ja asennusvaihtoehtoja. Myös valaisimien kokonaiskustannukset ovat vakuuttavat energiatehokkuuden ja huollon helppouden vuoksi – vaativissa käyttökohteissa on tärkeää, että toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Lisäksi Pacific LED Gen 5 Value -valaisimen integraatio Interact Industryn kanssa avaa lisämahdollisuuksia tehokkuuden, energiansäästön, paremman valaistuksen ohjauksen, tuottavuuden ja

Pacific LED Gen5 Value

turvallisuuden optimointiin. Tutustu Pacific LED Gen5 Value -valaisimiin, jotka tarjoavat optimaalista suorituskykyä vaativiin olosuhteisiin.

Hyödyt

- Pienikokoinen, kestävä ja luotettava ratkaisu takaa pitkän käyttöiän.
- Soveltuu monenlaisiin teollisuuden käyttökohteisiin: mm. elintarviketuotantoon, raskaaseen teollisuuteen ja kemianteollisuuteen, autoteollisuuteen, pysäköintihalleihin ja varastoihin.
- Useita eri pituus-, valovirta-, ja valokeilan muotovaihtoehtoja. Erittäin yhdenmukaiset ja esteettömät valonjaot.
- Pienentää ylläpitokustannuksia modulaarisen rakenteen ansiosta, mikä helpottaa huoltoa ja osien vaihtamista.

Ominaisuudet

- Energiatehokas ja pitkäikäinen: jopa 140 lm/W ja 50 000 tunnin käyttöikä (L80)
- Kestävä, pienikokoinen tuotearkkitehtuuri, jolla on hyvä vesi- ja pölysuojaluokitus (IP66) sekä korkeatasoinen mekaaninen suojaus (IK08).
- Sopii useisiin eri käyttökohteisiin valovirtavaliokiman ja optiikkavaihtoehtojen sekä korkealaatuisten kemikaalinkestävien materiaalien ansiosta.
- Häikäisy-suodatin sekä erittäin yhdenmukaiset ja esteettömät valonjaot.
- Yksinkertainen asennus ja ylläpito.

Käyttökohteet

- Elintarviketeollisuus
- Pysäköintihallit
- Teollisuus
- Varastot/jakelukeskukset

Rajoitukset ja turvallisuus

- UV-säteily vahingoittaa materiaalia ajan mittaan. Tämä aiheuttaa vesitiiviiden tiivisteiden heikentymistä, jolloin IP66-luokitus ei välttämättä päde.
- Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle


Versions



Pacific LED gen5,, L1600

Pacific LED Gen5 Value

Mittapiirros



Tuotetiedot



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector

Pacific LED Gen5 Value

Yleistä tietoa

Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP66

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC plus -merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Valovirran toleranssi	+/-7%

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	WT475C
--------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	141 lm/W	6 200 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	136 lm/W	6 200 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	136 lm/W	6 200 lm	Leveä valokeila
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	141 lm/W	6 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	136 lm/W	6 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	132 lm/W	10 700 lm	Leveä valokeila
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	141 lm/W	6 200 lm	Leveä valokeila
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	132 lm/W	10 700 lm	Leveä valokeila
910925868711	WT475C 62S/840 PSU O L1800	136 lm/W	6 000 lm	Opaali
910925868713	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	118 lm/W	5 200 lm	Opaali
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	131 lm/W	10 700 lm	Leveä valokeila
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	141 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	133 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	133 lm/W	7 200 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	131 lm/W	7 200 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Leveä valokeila
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Leveä valokeila
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	131 lm/W	7 200 lm	Leveä valokeila
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Leveä valokeila
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Leveä valokeila
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	133 lm/W	7 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	131 lm/W	7 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	133 lm/W	7 200 lm	Leveä valokeila
910925868710	WT475C 72S/840 PSU O L1200	126 lm/W	6 800 lm	Opaali
910925868712	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	111 lm/W	6 000 lm	Opaali
910925868714	WT475C 72S/840 PSU WB ELP3 L1200	124 lm/W	7 200 lm	Leveä valokeila
910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Leveä valokeila
910925868424	WT475C 72S/840 PSD WB L1600	131 lm/W	7 200 lm	Leveä valokeila
910925868425	WT475C 72S/840 PSU WB L1600	133 lm/W	7 200 lm	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	44 W
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	45,5 W
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	45,5 W
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	44 W
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	45,5 W
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	81 W
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	44 W
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	81 W
910925868711	WT475C 62S/840 PSU O L1800	44 W
910925868713	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	44 W
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	82 W
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	29,8 W
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	31,5 W
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	54 W
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	55 W
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	54 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	54 W
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	55 W
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	55 W
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	55 W
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	54 W
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	54 W
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	55 W
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	55 W
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	54 W
910925868710	WT475C 72S/840 PSU O L1200	54 W
910925868712	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	54 W
910925868714	WT475C 72S/840 PSU WB ELP3 L1200	58 W
910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	54 W
910925868424	WT475C 72S/840 PSD WB L1600	55 W
910925868425	WT475C 72S/840 PSU WB L1600	54 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	Ei	-
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	Kyllä	-
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	Kyllä	-
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	Ei	-
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	Kyllä	-
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	Kyllä	-
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	Ei	-
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	Ei	-
910925868711	WT475C 62S/840 PSU O L1800	Ei	-
910925868713	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	Ei	-
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	Kyllä	Interact SNS410 - antenni
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	Ei	-
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	Kyllä	-
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	Ei	-
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	Kyllä	-
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	Ei	-

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	Ei	-
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	Kyllä	-
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	Kyllä	-
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	Kyllä	-
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	Ei	-
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	Ei	-
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	Kyllä	-
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	Kyllä	-
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	Ei	-
910925868710	WT475C 72S/840 PSU O L1200	Ei	-
910925868712	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	Ei	-
910925868714	WT475C 72S/840 PSU WB ELP3 L1200	Ei	-
910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	Kyllä	Interact SNS410 - antenni
910925868424	WT475C 72S/840 PSD WB L1600	Kyllä	-
910925868425	WT475C 72S/840 PSU WB L1600	Ei	-

Hätätilakäyttö

Pacific LED Gen5 Value

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	-	-
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	-	-
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	-	-
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	-	-
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	-	-
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	-	-
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	-	-
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	-	-
910925868711	WT475C 62S/840 PSU O L1800	-	-
910925868713	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	-	-
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	-	-
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	-	-
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	-	-
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	-	-
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	-	-
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	-	-
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	3 tuntia

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	-	-
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	-	-
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	3 tuntia
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	-	-
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	-	-
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	-	-
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	-	-
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	-	-
910925868710	WT475C 72S/840 PSU O L1200	-	-
910925868712	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	-	-
910925868714	WT475C 72S/840 PSU WB ELP3 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro- versio	3 tuntia
910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	-	-
910925868424	WT475C 72S/840 PSD WB L1600	-	-
910925868425	WT475C 72S/840 PSU WB L1600	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	-25...+45 °C
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	-25...+45 °C
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	-25...+45 °C
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	-25...+45 °C
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	-25...+45 °C
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	-25...+45 °C
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	-25...+45 °C
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	-25...+45 °C
910925868711	WT475C 62S/840 PSU O L1800	-25...+45 °C
910925868713	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	-25...+45 °C
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	-25...+45 °C




Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	-25...+45 °C
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	-25...+45 °C
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	-25...+45 °C
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	-25...+45 °C
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	-25...+45 °C
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	0...+30 °C
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	-25...+45 °C
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	-25...+45 °C
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	0...+30 °C
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	-25...+45 °C
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	-25...+45 °C

Pacific LED Gen5 Value


Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	-25...+45 °C
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	-25...+45 °C
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	-25...+45 °C
910925868710	WT475C 72S/840 PSU O L1200	-25...+45 °C
910925868712	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	-25...+45 °C

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
910925868714	WT475C 72S/840 PSU WB ELP3 L1200	0...+30 °C
910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	-25...+45 °C
910925868424	WT475C 72S/840 PSD WB L1600	-25...+45 °C
910925868425	WT475C 72S/840 PSU WB L1600	-25...+45 °C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868248




Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868269




Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868273




Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868280




Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868286




Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868298




Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868714




Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868712




Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868272




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868296




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868275




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868274




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868278




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868281




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868270



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868282




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868424




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868713


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868715




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868283




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868284




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868271




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868277




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868425



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868276




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868297




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868279

Pacific LED Gen5 Value


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868285



Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868710



Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868711



Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868716

