



Robust armatur med optimal prestanda under hela livslängden för vattentät belysning

Pacific LED Gen5 Value

Pacific LED Gen5 Value är en innovativ och vattentät LED-armatur som lovordas för sin optimala prestanda. Den uppfyller de hårda kraven i moderna och tuffa industrimiljöer. Den är en mycket robust, kompakt och pålitlig armatur med utmärkt ljuskvalitet. Med ett höggradigt skydd mot mekanisk skada (IK08), vatten och damm (IP66) i kombination med beprövad kemikalietålighet har Pacific LED Gen5 Value perfekta egenskaper för att tåla de påfrestande förhållandena i fordons- och livsmedelsindustrierna såväl som tung industri. Denna vattentäta belysning fungerar även väl i parkeringsgarage och lagerlokaler. Pacific LED Gen5 Value-armaturer ger en ljuskvalitet och ett homogent ljus som är överlägset och fritt från artefakter, och erbjuder med flera typer av optik och ljusflöden. Detta gör den mer flexibel i planeringen av optimerade belysningsarrangemang. Konstruktionen har också en cirkulär inriktning, vilket innebär att de fullt reparerbara armaturerna kan uppgraderas för att förlänga dess totala livslängd. Dessa armaturer utmärker sig tack vare sin snabba och enkla installation, vilket underlättar användning av genomgående kablage och olika anslutnings- och monteringsalternativ. Dessutom är de energieffektiva och enkla att underhålla vilket innebär att de påverkar verksamheten i krävande miljöer minimalt. Upptäck Pacific LED Gen5 Value. Robusta armaturer med optimal prestanda för vattentät belysning.

Pacific LED Gen5 Value

Fördelar

- Kompakt, robust och tillförlitlig lösning med lång livslängd.
- Stort urval av industriapplikationer (livsmedelsproduktion, tung och kemisk industri, fordonsindustri, parkeringsgarage och lager)
- Olika längder, ljusflöden, spridningsvinklar
- Enhetlig ljusfördelning utan artefakter
- Mindre underhåll – modulärt system för enkel service och reservdelsbyten

Funktioner

- Energieffektiv med lång livslängd: upp till 140 lm/W och en livslängd på 50 000 timmar vid L80
- Robust och kompakt arkitektur, högt vatten- och dammskydd (IP66) och mekaniskt skydd (IK08)
- Urval av ljusflöde och optik, samt högkvalitativa kemikalietåliga material
- Enhetlig och artefaktfri ljusfördelning och bländskydd.
- Problemfri installation och underhåll.


Användning

- Livsmedelstillverkning
- Parkeringsgarage
- Tillverkning
- Lagerlokaler/distributionscenter

Varning och Säkerhet

- UV-strålning kommer att skada materialet över tid och resultera i förlorad vattentätning och IP66-klassning.
- Installera inte armaturen på platser där den kommer utsättas för direkt solljus.

Måttskiss



Pacific LED Gen5 Value

Produktinformation



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC plus-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0,38, 0,38) SDCM <3
Tolerans för ljusflöde	+/-7%

Produktdata

Produktfamiljsskod	WT475C
--------------------	--------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)		
		(nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	141 lm/W	6 200 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	136 lm/W	6 200 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	136 lm/W	6 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	141 lm/W	6 200 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	136 lm/W	6 200 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	132 lm/W	10 700 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	141 lm/W	6 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	132 lm/W	10 700 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868711	WT475C 62S/840 PSU O L1800	136 lm/W	6 000 lm	Opaliserad
910925868713	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	118 lm/W	5 200 lm	Opaliserad
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	131 lm/W	10 700 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	141 lm/W	4 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	133 lm/W	4 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	133 lm/W	7 200 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	131 lm/W	7 200 lm	Smalstrålande ljusfördelning - Optik för höga hyllor
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)		
		(nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	131 lm/W	7 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	133 lm/W	7 200 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	131 lm/W	7 200 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	133 lm/W	7 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868710	WT475C 72S/840 PSU O L1200	126 lm/W	6 800 lm	Opaliserad
910925868712	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	111 lm/W	6 000 lm	Opaliserad
910925868714	WT475C 72S/840 PSU WB ELP3 L1200	124 lm/W	7 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868424	WT475C 72S/840 PSD WB L1600	131 lm/W	7 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868425	WT475C 72S/840 PSU WB L1600	133 lm/W	7 200 lm	Bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	44 W	910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	54 W
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	45,5 W	910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	55 W
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	45,5 W	910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	55 W
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	44 W	910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	55 W
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	45,5 W	910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	54 W
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	81 W	910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	54 W
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	44 W	910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	55 W
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	81 W	910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	55 W
910925868711	WT475C 62S/840 PSU O L1800	44 W	910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	54 W
910925868713	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	44 W	910925868710	WT475C 72S/840 PSU O L1200	54 W
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	82 W	910925868712	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	54 W
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	29,8 W	910925868714	WT475C 72S/840 PSU WB ELP3 L1200	58 W
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	31,5 W	910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	54 W
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	54 W	910925868424	WT475C 72S/840 PSD WB L1600	55 W
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	55 W	910925868425	WT475C 72S/840 PSU WB L1600	54 W
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	54 W			

Styrenheter och dimring

Pacific LED Gen5 Value

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	Nej	-
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	Ja	-
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	Ja	-
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	Nej	-
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	Ja	-
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	Ja	-
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	Nej	-
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	Nej	-
910925868711	WT475C 62S/840 PSU O L1800	Nej	-
910925868713	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	Nej	-
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	Ja	Interact SNS410- antenn
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	Nej	-
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	Ja	-
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	Nej	-
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	Ja	-
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	Nej	-

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	Nej	-
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	Ja	-
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	Ja	-
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	Ja	-
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	Nej	-
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	Nej	-
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	Ja	-
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	Ja	-
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	Nej	-
910925868710	WT475C 72S/840 PSU O L1200	Nej	-
910925868712	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	Nej	-
910925868714	WT475C 72S/840 PSU WB ELP3 L1200	Nej	-
910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	Ja	Interact SNS410- antenn
910925868424	WT475C 72S/840 PSD WB L1600	Ja	-
910925868425	WT475C 72S/840 PSU WB L1600	Nej	-

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	-	-
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	-	-
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	-	-
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	-	-
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	-	-
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	-	-
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	-	-
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	-	-
910925868711	WT475C 62S/840 PSU O L1800	-	-
910925868713	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	-	-
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	-	-
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	-	-
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	-	-
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	-	-
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	-	-
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	-	-
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	-	-
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	-	-
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	-	-
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	-	-
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	-	-
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	-	-
910925868710	WT475C 72S/840 PSU O L1200	-	-

Pacific LED Gen5 Value

Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910925868712	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	-	-
910925868714	WT475C 72S/840 PSU WB ELP3 L1200	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	3 h


Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	-	-
910925868424	WT475C 72S/840 PSD WB L1600	-	-
910925868425	WT475C 72S/840 PSU WB L1600	-	-

Användning och godkännande


Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	-25 till +45 °C
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	-25 till +45 °C
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	-25 till +45 °C
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	-25 till +45 °C
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	-25 till +45 °C
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	-25 till +45 °C
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	-25 till +45 °C
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	-25 till +45 °C
910925868711	WT475C 62S/840 PSU O L1800	-25 till +45 °C
910925868713	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	-25 till +45 °C
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	-25 till +45 °C
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	-25 till +45 °C
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	-25 till +45 °C
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	-25 till +45 °C
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	-25 till +45 °C
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	-25 till +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	0 till +30 °C
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	-25 till +45 °C
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	-25 till +45 °C
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	0 till +30 °C
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	-25 till +45 °C
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	-25 till +45 °C
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	-25 till +45 °C
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	-25 till +45 °C
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	-25 till +45 °C
910925868710	WT475C 72S/840 PSU O L1200	-25 till +45 °C
910925868712	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	-25 till +45 °C
910925868714	WT475C 72S/840 PSU WB ELP3 L1200	0 till +30 °C
910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	-25 till +45 °C
910925868424	WT475C 72S/840 PSD WB L1600	-25 till +45 °C
910925868425	WT475C 72S/840 PSU WB L1600	-25 till +45 °C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868248




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868269




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868273


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868280




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868286




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868298




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868714




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868712




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868272



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868296




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868275




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868274


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868278




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868281




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868270




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868282




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868424




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868713



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868715




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868283




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868284


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868271




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868277




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868425




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868276




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868297




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868279



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868285




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868710



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868711

Pacific LED Gen5 Value

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868716

