



Міцний світильник із оптимальною продуктивністю протягом усього терміну служби для водонепроникного освітлення

Pacific LED Gen5 Value

Pacific LED Gen5 Value — це інноваційний і найкращий у своєму класі світлодіодний водонепроникний світильник, відзначений за оптимальну продуктивність. Він відповідає високим вимогам сучасних підприємств і промисловості зі складними умовами. Це дуже міцний, компактний і надійний світильник із відмінною якістю світла. Завдяки високому ступеню механічного захисту (IK08), захисту від води та пилу (IP66) у поєднанні з підтвердженою стійкістю до хімічного впливу Pacific LED Gen5 Value здатен чудово витримувати суворі умови автомобільної, харчової та важкої промисловості. Але цей водонепроникний світильник також добре працює в паркінгах і складах. Отже, він має кілька варіантів оптики та широкий діапазон світловіддачі. Світильники Pacific LED Gen5 Value забезпечують чудову якість світла без артефактів і однорідне світло — це забезпечує більшу гнучкість у плануванні оптимізованої схеми освітлення. Вони також розроблені за принципом замкнутого циклу — це означає, що ці повністю придатні до використання світильники можна модернізувати, щоби подовжити їхній загальний життєвий цикл. Ці світильники відрізняються швидким і простим установленням, що полегшує здійснення проводки та різних варіантів підключення і монтажу. Крім того, вони забезпечують енергоефективність і простоту обслуговування — з мінімальними збоями в роботі у

Pacific LED Gen5 Value

вимогливих сферах застосування. Відкрийте для себе лінійку Pacific LED Gen5 Value. Надійні світильники з оптимальними характеристиками для водонепроникного освітлення.

Переваги

- Компактне, міцне й надійне рішення, що забезпечує тривалий термін служби.
- Широкий спектр промислового застосування (харчове виробництво, важка та хімічна промисловість, автомобілебудування, криті автостоянки та складські приміщення)
- Вибір довжини, світлового потоку, форми променя
- Висока рівномірність і розподіл світла без артефактів
- Зниження витрат на технічне обслуговування завдяки модульному принципу обслуговування та заміни деталей

Характеристики

- Енергоефективний, з тривалим терміном служби: до 140 лм/Вт і термін служби до 50 000 годин (L80).
- Надійна та компактна архітектура продукту, високий ступінь захисту від води та пилу (IP66) і високий ступінь механічного захисту (IK08).
- Вибір світлосили та оптики, а також високоякісні хімічностійкі матеріали
- Висока рівномірність, контроль засліплення і розподіл світла без артефактів.
- Безпроблемне встановлення і технічне обслуговування.


Застосування

- Кухонні приміщення
- Криті автостоянки
- Виробництво
- Склади/розподільчі центри

Попередження та безпека


- З часом ультрафіолетове випромінювання зруйнує матеріал, що призведе до втрати водонепроникності й класу захисту IP66.
- Не встановлюйте світильник у місцях, де він піддаватиметься дії прямого сонячного світла

Розміри



Pacific LED Gen5 Value

Розміри



Деталі по продукції



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector

Pacific LED Gen5 Value

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Hi
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC plus
Позначка займистості	Для монтажу на легкозаймисті поверхні
Випробування на займання	Температура 850 °C, тривалість 30 c
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	(0.38, 0.38) SDCM <3
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-7%
Дані про виріб	
Код сімейства продуктів	WT475C

Світлотехнічні

		Світловіддача		
Order Code	Full Product Name	(номінальна) (ном.)	Світловий потік	Тип оптичного пристрою
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	141 lm/W	6 200 lm	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	136 lm/W	6 200 lm	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	136 lm/W	6 200 lm	Широкий промінь
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	141 lm/W	6 200 lm	Дуже широкий промінь
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	136 lm/W	6 200 lm	Дуже широкий промінь
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	132 lm/W	10 700 lm	Широкий промінь
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	141 lm/W	6 200 lm	Широкий промінь
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	132 lm/W	10 700 lm	Широкий промінь
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	141 lm/W	4 200 lm	Широкий промінь
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	133 lm/W	4 200 lm	Широкий промінь
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	133 lm/W	7 200 lm	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	131 lm/W	7 200 lm	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Широкий промінь
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Широкий промінь
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	131 lm/W	7 200 lm	Широкий промінь
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Широкий промінь
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Широкий промінь
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	133 lm/W	7 200 lm	Дуже широкий промінь
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Дуже широкий промінь
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	131 lm/W	7 200 lm	Дуже широкий промінь
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Дуже широкий промінь
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	133 lm/W	7 200 lm	Широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

Pacific LED Gen5 Value

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	44 W
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	45,5 W
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	45,5 W
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	44 W
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	45,5 W
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	81 W
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	44 W
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	81 W
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	29,8 W
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	31,5 W
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	54 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	55 W
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	54 W
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	54 W
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	55 W
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	55 W
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	55 W
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	54 W
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	54 W
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	55 W
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	55 W
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	54 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	Hi
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	Так
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	Так
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	Hi
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	Так
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	Так
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	Hi
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	Hi
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	Hi
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	Так
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	Так
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	Hi
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	Hi
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	Так
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	Так
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	Так
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	Hi
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	Hi
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	Так
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	Так
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	Hi

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	-	-
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	-	-
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	-	-
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	-	-
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	-	-
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	-	-
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	-	-
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	-	-

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	-	-
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	-	-
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	-	-
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	-	-
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	-	-
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	-	-

Pacific LED Gen5 Value

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	-	-
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	-	-


Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	-	-
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	-	-
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	-	-
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	-	-

Затвердження й застосування


Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
910925868281	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868282	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868283	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868284	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868285	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868286	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868297	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868298	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868248	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868269	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868270	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	від -25 °C до +45 °C

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
910925868271	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868272	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868273	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	від 0 °C до +30 °C
910925868274	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868275	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868276	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	від 0 °C до +30 °C
910925868277	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868278	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868279	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868280	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868296	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	від -25 °C до +45 °C


Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868248




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868269




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868273


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868280




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868286




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868298




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868272




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868296




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868275



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868274




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868278




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868281


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868270




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868282




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868283




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868284




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868271




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868277



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868276




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868297



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868279

Pacific LED Gen5 Value

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868285

