



Bộ đèn mạnh mẽ với hiệu suất tối ưu trong suốt vòng đời sản phẩm để chiếu sáng chống thấm nước

Pacific LED Gen5 Value

Pacific LED Gen5 Value là bộ đèn LED chống nước cải tiến và tốt nhất trong phân khúc, được đánh giá cao về hiệu suất tối ưu. Sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại và khắc nghiệt. Đây là một bộ đèn rất bền bỉ, nhỏ gọn và đáng tin cậy với chất lượng ánh sáng tuyệt vời. Với mức độ bảo vệ cơ học cao (IK08), chống nước và bụi (IP66), kết hợp với khả năng kháng hóa chất đã được kiểm chứng, Pacific LED Gen5 Value có thể chống chịu cực tốt các điều kiện khắc nghiệt của ngành ô tô, thực phẩm và công nghiệp nặng, nhưng khả năng chiếu sáng chống thấm nước cũng hiệu quả trong bãi đỗ xe và nhà kho. Với nhiều tùy chọn chóa quang học và công suất chiếu sáng, bộ đèn Pacific LED Gen5 Value cho chất lượng ánh sáng vượt trội, không có xáo ảnh màu, ánh sáng đồng nhất. Ưu điểm này đảm bảo sự linh hoạt hơn trong việc quy hoạch sơ đồ ánh sáng được tối ưu hóa. Sản phẩm cũng được thiết kế theo dạng hình tròn, nghĩa là có thể nâng cấp những bộ đèn đầy đủ chức năng này để kéo dài vòng đời tổng thể. Các bộ đèn trở nên nổi bật không chỉ nhờ lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, cho phép đi dây qua đèn thuận tiện, cũng như có các tùy chọn kết nối và lắp đặt khác nhau, mà còn nhờ tiết kiệm năng lượng và dễ bảo trì – gây gián đoạn hoạt động ở mức tối thiểu trong các ứng dụng có yêu cầu cao. Nhưng cũng do hiệu quả năng lượng của chúng và dễ bảo trì – với mức tối thiểu làm gián đoạn hoạt động trong các ứng dụng đòi hỏi cao. Hãy khám phá Pacific LED Gen5 Value. Bộ đèn mạnh mẽ với hiệu suất tối ưu để chiếu sáng chống thấm nước.

Pacific LED Gen5 Value

Lợi ích

- Giải pháp gọn nhẹ, chắc chắn và đáng tin cậy, đảm bảo tuổi thọ cao.
- Vô vàn ứng dụng công nghiệp (sản xuất thực phẩm, công nghiệp nặng và hóa chất, ô tô, nhà để xe và kho bãi)
- Lựa chọn độ dài, quang thông, hình dạng chùm sáng
- Độ đồng nhất cao và phân bố ánh sáng không có xáo ảnh màu
- Bảo trì ít hơn – giải pháp mô-đun để dễ dàng bảo dưỡng và thay thế các bộ phận

Tính năng

- Khả năng tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao: lên đến 140 lm/W và tuổi thọ lên đến 50.000 giờ L80
- Cấu trúc chắc chắn và nhỏ gọn, khả năng chống nước và bụi (IP66) và bảo vệ cơ học (IK08) cao
- Nhiều lựa chọn chóa quang học và mức quang thông, cùng với vật liệu kháng hóa chất có chất lượng cao
- Độ đồng đều của ánh sáng cao, kiểm soát độ chói và phân bố ánh sáng không có xáo ảnh màu.
- Lắp đặt và bảo trì dễ dàng.

Ứng dụng

- Chế biến thực phẩm
- Bãi đỗ xe
- Sản xuất
- Nhà kho/trung tâm phân phối

Cảnh báo và An toàn

- Theo thời gian, bức xạ UV sẽ làm hỏng vật liệu, dẫn đến mất lớp đệm bit chống nước và mất khả năng bảo vệ theo xếp hạng IP66
- Không lắp đặt bộ đèn tại những địa điểm đèn phải tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp

Phiên bản




Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, L1200

Pacific LED Gen5 Value

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector

Pacific LED Gen5 Value

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Nguồn sáng có thể thay thế	Có
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thẻ dịch vụ	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Loại chóa quang học	Góc rộng
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Bộ điều khiển gắn kèm	Ăng ten InterAct SNS410
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-25 đến +45°C
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	Dấu ENEC +
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt dễ cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 30 giây
Giá trị nhấp nháy (PstLM) – Giá trị nhấp nháy theo EN 61000-3-3	1
Đo lường khả năng nhìn thấy hiệu ứng chớp sáng (SVM)	0,4
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	(0.38, 0.38) SDCM <3
Dung sai quang thông	+/-7%
Dữ liệu sản phẩm	
Mã dòng sản phẩm	WT475C

Thông tin kỹ thuật về đèn


Order Code	Full Product Name	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	131 lm/W	10.700 lm
910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	133 lm/W	7.200 lm

Vận hành và điện


Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
910925868716	WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800	82 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
910925868715	WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200	54 W

Biểu đồ phân bố ánh sáng



Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868715



Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868716

