



La solución de iluminación más confiable y completa para las tiendas minoristas y la industria del presente y del futuro.

SlimPerform Batten

La iluminación desempeña un papel diferente en cada aplicación: algunas requieren soluciones de última generación con gran calidad de luz y conectividad, otras simplemente necesitan funcionalidad. Sin embargo, para aplicaciones minoristas o industriales, siempre necesita una combinación de calidad, rendimiento y flexibilidad. Conoce SlimPerform. El luminario Batten LED reúne todas estas características, lo que marca la nueva tendencia de iluminación en su compañía.

Beneficios

- Gran eficacia y mayor vida útil para reducir los costos operativos
- Rendimiento óptico superior
- Fácil instalación
- Listo para el futuro

SlimPerform Batten

Características

- Eficacia hasta de 169 lm/W
- Calidad y confiabilidad con una vida útil de > 50,000 horas
- Cuatro opciones ópticas: DA (doble asimetría), WB (abierta), MB (media) y HRO (pasillo)
- Versión con módulo de emergencia integrado con 3 horas de autonomía
- Listo para el sistema de navegación en interiores Interact

Aplicaciones

- Hipermercados
- Supermercados
- Mayoristas
- Tiendas departamentales
- Centros veterinarios
- Centros residenciales
- Industrias
- Depósitos logísticos

Advertencias y seguridad

- Garantía de 5 años

Versions






SlimPerform Batten



SlimPerform Black

Plano de dimensiones



SlimPerform Batten

Detalles del producto



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Índice de producción de color (IRC)	>80
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	155.04 lm/W	20,000 lm
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	165.11627906976744 lm/W	7,100 lm
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	161.36363636363637 lm/W	7,100 lm
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	163.36633663366337 lm/W	16,500 lm
919406020991	BN310P LED70/840 PSD-VLC WB EL L1150 WH	161.36363636363637 lm/W	7,100 lm
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	163.36633663366337 lm/W	16,500 lm
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	161.76470588235293 lm/W	16,500 lm
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	163.79310344827587 lm/W	9,500 lm
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	155.04 lm/W	20,000 lm
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	161.37 lm/W	7,100 lm
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	150.33 lm/W	23,000 lm
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	169.64285714285714 lm/W	9,500 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	129 W
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	43 W
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	44 W
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	101 W
919406020991	BN310P LED70/840 PSD-VLC WB EL L1150 WH	44 W
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	101 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	102 W
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	58 W
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	129 W
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	44 W
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	153 W
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	56 W

Controles y atenuación

SlimPerform Batten

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	Regulación de intensidad inalámbrica	Programable
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	No	No aplica
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	Sí	1%
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	No	No aplica
919406020991	BN310P LED70/840 PSD-VLC WB EL L1150 WH	Sí	1%
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	No	No aplica

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección de ingreso
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	Blanco	IP20
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	Blanco	IP20
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	Blanco	IP20
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	Blanco	IP20
919406020991	BN310P LED70/840 PSD-VLC WB EL L1150 WH	Blanco	IP23
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	Blanco	IP20

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
919406022041	BN310P LED200/840 SRD H4 WB L1700 WH	-20 a +45 °C
919406020741	BN310P LED70/840 PSU WB L1150 WH	-20 a +35 °C
919406020751	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH	-20 a +35 °C
919406020931	BN310P LED160/840 PSU HRO L1700 WH	-20 a +35 °C
919406020991	BN310P LED70/840 PSD-VLC WB EL L1150 WH	-20 a +35 °C
919406021441	BN310P LED160/840 PSU MB L1700 WH	-20 a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Sí	1%
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	Sí	1%
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	No	No aplica
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	Regulación de intensidad inalámbrica	Programable
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	No	No aplica
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	No	No aplica

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección de ingreso
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	Blanco	IP20
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	Blanco	IP20
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	Blanco	IP20
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	Blanco	IP20
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	Blanco	IP20
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	Negro	IP20

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
919406021491	BN310P LED160/840 PSD-VLC HRO L1700 WH	-20 a +35 °C
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	-20 a +35 °C
919406021671	BN310P LED200/840 PSU HRO L1700 WH	-20 a +45 °C
919406021871	BN310P LED70/840 WIA MB L1150 WH	-20 a +45 °C
919406022131	BN310P LED230/840 PSU HRO L1700 WH	-20 a +45 °C
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	-20 a +35 °C

