



Philips Ledinaire Clear Accent: spolehlivý a vynikající světelný výkon s precizním designem, vhodný pro různé aplikace.

Ledinaire Clear Accent

Ucelená řada zapuštěných LED bodových světel pro zajištění osvětlení s vynikajícími parametry. Pro každý projekt najdete tu nejvhodnější variantu díky možnosti volby mezi pevnou a nastavitelnou hlavou s různými teplotami chromatičnosti. K dispozici jsou také verze vše v jednom, které kombinují tři teploty chromatičnosti v jednom výrobku. Užijte si skvělý spolehlivý výkon bez údržby.

Výhody

- Vyhovuje IC: může být pokryto izolačním materiálem.
- Snadná instalace: Volitelně je k dispozici prodrátování (loop in / loop out) přes přípojnou skříňku.
- Dlouhá životnost až 35 000 hodin.

Ledinaire Clear Accent

Vlastnosti

- K dispozici jsou 3 varianty: pevná zapuštěná RS060, nastavitelná zapuštěná RS061 a nastavitelná zapuštěná RS071B (All-in).
- Kompletní řada výrobků RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, varianty s teplotou chromatičnosti 2700 K / 3000 K / 4000 K, dostupné v bílé barvě
- Tři teploty chromatičnosti (CCT) v jednom výrobku (RS071B): 6 W, 550 lm, možnost volby teploty 2700 K, 3000 K a 4000 K, bílá a černá barevná varianta
- Další barevné varianty k dispozici s volitelným dekorativním příslušenstvím pro model RS071B: zlatá a stříbrná
- Vyzařovací úhel 36 stupňů pro modely RS060B/RS061B, možnost volby vyzařovacího úhlu 40 stupňů a 60 stupňů u modelu RS071B pro různé způsoby použití

Aplikace

- Obchody
- Kanceláře
- Pohostinství


Versions



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK



RS071B 5S BK




Golden Trim



RS071B 5S WH



Downlight RS061B LDNR WH TW




Silver Trim




RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent

Rozměrové výkresy




Cut-out hole diameter - Ø68mm



Cut-out hole diameter - Ø68mm


Detaily o výrobku



RS071B White



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



RS071B Black



Downlight RS060B RS061B
Asseccory 2

Obsah

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Včetně předřadníku	Vyměnitelný světelný zdroj	Počet předřadníkůvých jednotek
20888900	RS071B 5S/ 827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ano	Ne	1 jednotka
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Ano	Ne	1 jednotka
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Ano	Ne	1 jednotka
20884100	RS071B 5S/ 827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ano	Ne	1 jednotka
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Včetně předřadníku	Vyměnitelný světelný zdroj	Počet předřadníkůvých jednotek
20882700	RS071B 5S/ 827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ano	Ne	1 jednotka
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Ano	Ne	1 jednotka
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Ano	Ne	1 jednotka
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/ 827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ano	Ne	1 jednotka

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Typ All-in	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Vyzařovací úhel 60°
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Vyzařovací úhel 36°
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Vyzařovací úhel 36°
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Vyzařovací úhel 40°
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Vyzařovací úhel 40°
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Vyzařovací úhel 36°
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Vyzařovací úhel 36°
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Vyzařovací úhel 60°

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Vstupní napětí	Frekvence sítě	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ne
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nevztahuje se
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nevztahuje se
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ne
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ne
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nevztahuje se
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nevztahuje se
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ne

Řízení a stmívání

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ano	-
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Ano	10 % (závisí na stmívači, ELV)
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Ano	10 % (závisí na stmívači, ELV)
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ano	-
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ano	-
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Ano	10 % (závisí na stmívači, ELV)
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Ano	10 % (závisí na stmívači, ELV)
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ano	-

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla	Kód ochrany	
			proti mechanickým nárazům	proti vniknutí
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Černá	IK03	IP20/65
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Bílá	IK03	IP20
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Bílá	IK03	IP20
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Černá	IK03	IP20/65
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Barva těla	Kód ochrany	
			proti mechanickým nárazům	proti vniknutí
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Bílá	IK03	IP20/65
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Bílá	IK03	IP20
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Bílá	IK03	IP20
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Bílá	IK03	IP20/65

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Značka CE	Značka hořlavosti	Test žhavým drátem	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,4
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,1
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,1
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,4
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,4
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,1
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,1
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,4

Počáteční parametry (podle IEC)



Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřádku po 5000 hod.
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %



Ledinaire Clear Accent

