



**Der Ledinaire
Einbaustrahler stellt
eine zuverlässige und
effiziente
Beleuchtungslösung
mit modernem Design
dar, welche in vielen
verschiedenen
Anwendungen
eingesetzt werden
kann.**

Ledinaire Clear Accent

Echte Profis vertrauen auf bewährte, zuverlässige und günstige LED-Leuchten, die halten, was sie versprechen. Setzen Sie auf bewährte Philips-Qualität kombiniert mit einfachen Installationsmöglichkeiten – und das alles zu attraktiven Preisen!

Ledinaire Clear Accent

Vorteile

- All-in-Ausführung (RS071B): 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Schnelle und einfache Installation dank DC-Connector und externer Anschlussbox, perfekt für die Durchgangsverdrahtung geeignet
- Dimmbar an den meisten Phasenanschnittsdimmern.
- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000h (L65).
- Geeignet für den Einsatz in gedämmten Hohldecken –keine zusätzlichen Abstandshalter notwendig


Merkmale

- 2 Ausführungen erhältlich: RS061B (Halogen-Reflektoroptik) und RS071B (All-in).
- Hohe Effizienz von bis zu 92 lm/W.
- Nutzlebensdauer von 50.000h (L65).
- Gerichteter Abstrahlungswinkel von 40° (RS071B)/ 36° (RS061B)

Anwendung

- Einzelhandel
- Büros
- Hotel- und Gastgewerbe


Versions



Golden Trim





RS071B 5S WH




Silver Trim

Abmessungsskizzen



Ledinaire Clear Accent

Abmessungsskizzen



Cut-out hole diameter - Ø68mm


Produktdetails



RS071B White



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



Downlight RS060B RS061B
Asseccory 2

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Betriebsgerät inklusive	Lichtquelle austauschbar	Anzahl Betriebsgeräte
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-
20882700	RS071B 5S/ 827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ja	Nein	Einheit
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Ja	Nein	Einheit

Order Code	Full Product Name	Betriebsgerät inklusive	Lichtquelle austauschbar	Anzahl Betriebsgeräte
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Ja	Nein	Einheit
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-

Lichttechnische Daten

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex		Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Optik
			Farbtemperatur	(CRI)				
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Abstrahlungswinkel (40°)	
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Abstrahlungswinkel (36°)	
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Abstrahlungswinkel (36°)	
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-	-

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	Eingangsspannung	Netzfrequenz	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Schutzklasse II	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nein	
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Schutzklasse II	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nicht anwendbar	
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Schutzklasse II	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nicht anwendbar	
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel	Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Ja	10 % (abhängig vom Dimmer, ELV)
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ja	-	20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Ja	10 % (abhängig vom Dimmer, ELV)				

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit		Schutzart	Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit		Schutzart
		Gehäusefarbe	(IK)				Gehäusefarbe	(IK)	
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Weiß	IK03	IP20
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Weiß	IK03	IP20/65	20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Weiß	IK03	IP20					

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	CE-		Glühfadentest	Flackerwert	Messung der
			Zeichen	Entflammbarkeitszeichen		(PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 bis +40 °C	Ja	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F- Zeichen)	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,1	0,4

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	CE-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
						61000-3-3	
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-20 bis +40 °C	Ja	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F- Zeichen)	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,1	0,1
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	-20 bis +40 °C	Ja	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F- Zeichen)	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	0,1	0,1
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	0,6 %
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	0,6 %
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-

