



Philips Ledinaire Clear Accent: αξιόπιστη και ανώτερη απόδοση φωτισμού με ακριβή σχεδιασμό, κατάλληλη για διαφορετικές εφαρμογές.

Ledinaire Clear Accent

Μια πλήρης οικογένεια χωνευτών σποτ LED που προσφέρουν ανώτερη απόδοση φωτισμού. Επιλέξτε την καλύτερη εφαρμογή για κάθε έργο από σταθερή/ρυθμιζόμενη κεφαλή με διάφορες θερμοκρασίες χρώματος ή εκδόσεις "όλα σε ένα" με 3 CCT συνδυασμένα σε ένα προϊόν. Απολαύστε εξαιρετική αξιόπιστη απόδοση χωρίς συντήρηση.

Οφέλη

- Συμβατό με IC: μπορεί να καλυφθεί από μονωτικό υλικό.
- Εύκολη εγκατάσταση: Περαστή καλωδίωση (βρόχος εισόδου/βρόχος εξόδου) μέσω πίνακα συνδέσεων διατίθεται προαιρετικά.
- Μεγάλη ωφέλιμη διάρκεια ζωής έως 35.000 ώρες.

Ledinaire Clear Accent

Χαρακτηριστικά

- 3 διαθέσιμες παραλλαγές: σταθερό χωνευτό RS060, ρυθμιζόμενο χωνευτό RS061 και ρυθμιζόμενο χωνευτό RS071B (All-in).
- Πλήρης γκάμα προϊόντων με επιλογές RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, 2700 K/3000 K/4000 K, διαθέσιμη σε λευκό χρώμα.
- 3 CCT σε ένα προϊόν με RS071B: 6 W, 550 lm, 2700 K-3000 K-4000 K επιλέξιμο, λευκές και μαύρες επιλογές χρώματος.
- Διατίθενται επιπλέον χρωματικές επιλογές με αξεσουάρ επένδυσης για RS071B: Χρυσό και Ασημί.
- Γωνία δέσμης 36 μοιρών για RS060B/RS061B, επιλογές γωνίας δέσμης 40 μοιρών & 60 μοιρών για το RS071B για διαφορετικές ανάγκες εφαρμογής.

Εφαρμογή

- Καταστήματα
- Γραφεία
- Χώροι φιλοξενίας

Versions




RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK



ClearAccent-RS060B



RS071B 5S BK




Golden Trim



RS071B 5S WH



Downlight RS061B LDNR WH TW






Silver Trim




RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Cut-out hole diameter - $\phi 68$ mm




Cut-out hole diameter - $\phi 68$ mm



Cut-out hole diameter - $\phi 68$ mm

Λεπτομέρειες για το προϊόν




RS071B White



ClearAccent-RS060B-DP02.tif

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Αριθμός οργάνων
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ναι	Όχι	1 μονάδα
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Ναι	Όχι	1 μονάδα
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ναι	Όχι	1 μονάδα
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ναι	Όχι	1 μονάδα

Order Code	Full Product Name	Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Αριθμός οργάνων
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Ναι	Όχι	1 μονάδα
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Ναι	Όχι	1 μονάδα
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Ναι	Όχι	1 μονάδα
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ναι	Όχι	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης		Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
				χρωματικής απόδοσης (CRI)				
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80		91 lm/W	550 lm	Γωνία δέσμης 60°
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	80		83 lm/W	500 lm	Γωνία δέσμης 36°
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80		91 lm/W	550 lm	Γωνία δέσμης 40°
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-		-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80		91 lm/W	550 lm	Γωνία δέσμης 40°
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-	3000 K	80		83 lm/W	500 lm	Γωνία δέσμης 36°
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	-	4000 K	80		91 lm/W	550 lm	Γωνία δέσμης 36°
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	80		83 lm/W	500 lm	Γωνία δέσμης 36°
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-		-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80		91 lm/W	550 lm	Γωνία δέσμης 60°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Όχι
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Δεν εφαρμόζεται
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Όχι
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Όχι
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Δεν εφαρμόζεται
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Δεν εφαρμόζεται
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Δεν εφαρμόζεται
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Όχι

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ναι	-
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Ναι	10% (εξαρτάται από το ρυθμιστή έντασης, ELV)
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ναι	-
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ναι	-

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Ναι	10% (εξαρτάται από το ρυθμιστή έντασης, ELV)
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Ναι	10% (εξαρτάται από το ρυθμιστή έντασης, ELV)
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Ναι	10% (εξαρτάται από το ρυθμιστή έντασης, ELV)
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ναι	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Μαύρο	IK03	IP20/65
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Λευκό	IK03	IP20
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Μαύρο	IK03	IP20/65
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Λευκό	IK03	IP20/65

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Λευκό	IK03	IP20
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Λευκό	IK03	IP20
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Λευκό	IK03	IP20
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Λευκό	IK03	IP20/65

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση CE	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,4
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,1

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση CE	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,4
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,4
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,1
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,1
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,1
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20 έως +40 °C	Ναι	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,1	0,4


Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασηματοπτή στις 5.000 ώρες
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	0,6 %
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	0,6 %
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %



Ledinaire Clear Accent

