



Philips Ledinaire Clear Accent: rendimiento de iluminación de confianza y de nivel superior con un diseño preciso, adecuado para aplicaciones diversas.

Ledinaire Clear Accent

Una familia completa de focos empotrados LED que ofrecen un rendimiento de iluminación superior. Elija el mejor ajuste para cada proyecto, desde un cabezal fijo/ajustable con diversas temperaturas de color o versiones "Todo en uno" con tres temperaturas de color correlacionadas (CCT) combinadas en un mismo producto. Disfrute de excelentes rendimiento de confianza sin mantenimiento.

Beneficios

- Cumple con IC: puede cubrirse con material aislante.
- Fácil instalación: Intercableado (loop in/loop out) a través de caja de conexión está disponible opcionalmente.
- Vida útil prolongada de hasta 35.000 horas.

Ledinaire Clear Accent

Características

- 3 variantes disponibles: RS060 empotrable fijo, RS061 empotrable ajustable y RS071B empotrable ajustable (All-in).
- Gama completa de productos con RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, opciones de 2700 K/3000 K/4000 K, disponibles en color blanco.
- Tres temperaturas de color correlacionadas en un mismo producto con RS071B: 6 W, 550 lm, 2700 K/3000 K/4000 K seleccionables, opciones de color blanco y negro.
- Opciones de color extra disponibles con accesorios de acabado para RS071B: oro y plata.
- Ángulo de apertura de 36° para RS060B/RS061B, opciones de ángulo de apertura de 40° y 60° para RS071B para distintas necesidades de aplicación.

Aplicaciones

- Comercios
- Oficinas
- Hostelería


Versions



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH





Silver Trim



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH



Ledinaire Clear Accent

Plano de dimensiones



Cut-out hole diameter - Ø68mm


Cut-out hole diameter - Ø68mm




Cut-out hole diameter - Ø68mm

Cut-out hole diameter - Ø68mm

Detalles del producto



Detalles del producto



Información general

Order Code	Full Product Name	Driver incluido	Fuente de luz sustituible	Número de unidades de equipo
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Sí	No	1 unidad
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	Sí	No	1 unidad
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Sí	No	1 unidad
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Sí	No	1 unidad
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Sí	No	1 unidad
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Sí	No	1 unidad
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Sí	No	1 unidad
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Sí	No	1 unidad

Order Code	Full Product Name	Driver incluido	Fuente de luz sustituible	Número de unidades de equipo
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	Sí	No	1 unidad
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Sí	No	1 unidad
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Sí	No	1 unidad
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Sí	No	1 unidad
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Sí	No	1 unidad
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Sí	No	1 unidad
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Sí	No	1 unidad

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Tipo de óptica
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 60°
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	-	2700 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 36°
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 40°

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Tipo de óptica
				cromática (IRC)			
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 40°
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	-	2700 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 36°
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 36°
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 60°

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Tensión de entrada	Line Frequency	Consumo de energía	Adecuado para conmutación
						aleatoria
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No aplicable
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No aplicable
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No aplicable
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No aplicable
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No aplicable
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No aplicable
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No aplicable
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No aplicable
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No aplicable
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No aplicable
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No aplicable
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W	No

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de		Regulable	atenuación
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Sí	-		
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	Sí	10 % (depende del atenuador, ELV)		

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de		Regulable	atenuación
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Sí	10 % (depende del atenuador, ELV)		
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Sí	10 % (depende del atenuador, ELV)		

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Sí	10 % (depende del atenuador, ELV)
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Sí	10 % (depende del atenuador, ELV)
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Sí	-
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Sí	-
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	Sí	10 % (depende del atenuador, ELV)
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Sí	10 % (depende del atenuador, ELV)

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Sí	10 % (depende del atenuador, ELV)
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Sí	10 % (depende del atenuador, ELV)
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Sí	10 % (depende del atenuador, ELV)
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Sí	10 % (depende del atenuador, ELV)
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Sí	-

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Negro	IK03	IP20/65
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	Blanco	IK03	IP20
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Blanco	IK03	IP20
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Blanco	IK03	IP20
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Blanco	IK03	IP20
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Blanco	IK03	IP20
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Negro	IK03	IP20/65
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Blanco	IK03	IP20/65

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	Blanco	IK03	IP20
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Blanco	IK03	IP20
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Blanco	IK03	IP20
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Blanco	IK03	IP20
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Blanco	IK03	IP20
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Blanco	IK03	IP20
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Blanco	IK03	IP20/65

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca CE	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,4
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,1
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,1

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura	Marca		Test del hilo incandescente	Valor de	Valor de efecto
		ambiente	CE	Marca de inflamabilidad		parpadeo (PstLM)	estroboscópico (SVM)
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,1
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,1
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,1
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,4
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,4
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,1
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,1
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,1
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,1
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,1
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,1
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20 °C a +40 °C	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,1	0,4



Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Tolerancia de		Order Code	Full Product Name	Tolerancia de	
		Cromaticidad inicial	flujo luminoso			Cromaticidad inicial	flujo luminoso
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%	33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%	33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%	33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%	33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%	33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%				

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver
		5.000 h
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	0,6 %
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	0,6 %
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	0,6 %
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	0,6 %
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	0,6 %
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %



Ledinaire Clear Accent

