



Philips Ledinaire Clear Accent : des performances d'éclairage fiables et supérieures avec un design précis, adapté à diverses applications.

Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquillité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020, ce spot s'adaptera à tous les besoins. 3 températures de couleurs sont disponibles sur le même luminaire (827-830-840) pour adapter l'éclairage en fonction du lieu d'installation et l'ambiance souhaitée. Le réglage se fait directement sur le driver, grâce au commutateur. Le boîtier de câblage est manipulable sans outils pour gagner en rapidité lors de l'installation, et connecté un à un à un connecteur DC plug qui facilite la maintenance. La gamme est orientable et offre des faisceaux de 40 et 60°.

Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

Avantages

- Spot RS071B All-in = Conformité IC/recouvrable : peut être installé dans une zone couverte par un matériau isolant (soufflé ou roulé)
- Installation facile : Possibilité de repiquage (loop in/loop out).
- Longue durée de vie jusqu'à 50 000H L65


Fonctions

- 2 variantes disponibles : Tête fixe RS060, Tête réglable RS061 et RS071B All-in
- Gamme RS071B All-in : 6 W, 550 lm, IP65, Vol I, Dimmable PSR, Recouvrable, Compatible RE2020, 2700K/3000K/4000K sur le même luminaire, finition blanche ou noire, collerettes Or et Argent disponibles en accessoires. Gamme complète de produits RS060 et RS061B: 6 W, 500 lm, options 2700K/3000K/4000K, finition blanche, réflecteur à facettes.
- Focalisé, angle de faisceau de 36 degrés. sur les versions RS060B/RS061B. Faisceaux 40 et 60 degrés sur les versions RS071B All-in
- Un connecteur Loop in/Loop out pour une installation facile est disponible en option. (repiquage)
- Durée de vie de 50 000h L65 pour la gamme RS071B All-in. 35 000 heures pour les gammes RS060B/RS061B


Application

- Commerces
- Bureaux
- Hôtellerie
- Résidentiel
- Salle de bain


Versions



Golden Trim




RS071B 5S WH



Silver Trim

Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



RS071B White



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



Downlight RS060B RS061B
Asseccory 2

Informations générales

Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

Order Code	Full Product Name	Driver inclus	Source lumineuse	
			remplaçable	Nombre d'appareillages
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Oui	Non	1 unité
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Oui	Non	1 unité

Order Code	Full Product Name	Driver inclus	Source lumineuse	
			remplaçable	Nombre d'appareillages
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Oui	Non	1 unité
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux	Type d'optique
				(IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)		
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Angle d'ouverture de faisceau 40°
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Angle d'ouverture de faisceau 36°
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Angle d'ouverture de faisceau 36°
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire	
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Classe de sécurité II	220 à 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Non	
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Classe de sécurité II	220 à 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Non applicable	
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Classe de sécurité II	220 à 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Non applicable	
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	
			Niveau de gradation maximal
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Oui	-
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Oui	10 % (dépend du variateur, ELV)

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	
			Niveau de gradation maximal
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Oui	10 % (dépend du variateur, ELV)
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques	
				Indice de protection
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Blanc	IK03	IP20/65

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques	
				Indice de protection
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Blanc	IK03	IP20

Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

Order Code	Full Product Name	Protection		
		Couleur du corps	contre les chocs mécaniques	Indice de protection
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Blanc	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Protection		
		Couleur du corps	contre les chocs mécaniques	Indice de protection
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Marquage CE	Inflammabilité	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 à +40 °C	Oui	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s	0.1	0.4
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-20 à +40 °C	Oui	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s	0.1	0.1
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	-20 à +40 °C	Oui	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s	0.1	0.1
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1.2 %
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	0.6 %
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	0.6 %
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-



Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

